

SKINTOP® HYGIENIC SC

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces for use in product zone

Info

Ny: Finns i storlekar upp till M40x1,5

Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig

Inga glipor eller håligheter - så ingen risk för kontaminering i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter



Livsmedelsindustrin



God kemisk resistens



Brett kabelomfång



Mekanisk resistens



Robust



Störningssignaler



Temperaturbeständig

Fördelar

Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd

Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar

Slät design lätt att rengöra

Släta ytor och inga kanter förebygger ansamling av vätskor och bildande av mikroorganismer

Senaste uppdatering (12.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC SC

Användningsområden

EMC-jordning av skärmfläta
Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter
För användning i produktzon
Läkemedelsindustri

Standarder/Godkännanden

EHEDG (TYPE EL Class I AUX) Designkriterier för hygieniska maskiner, apparater och komponenter
ECOLAB®
Industristandard inom området professionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
FDA 21 CFR 177.2600
Speciell tätningsspackning för livsmedelsindustrin i USA
DIN EN 1672-2
Riktlinjer vid maskinkonstruktion
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

Material och form ger en enkel och säker rengöring
Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet
En komplett montering enkelt från utsidan
Metrisk anslutningsgång enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar
Installationsnyckel för mycket hög packningstäthet på begäran

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Certifikat:	UL-godkännande för storlekar M32x1,5 och M40x1,5 förbereds
Material:	Material: Rostfritt stål – V4A (1.4404/316L) Insats: Polyamid Tätning: FKM
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Temperaturområde:	-20°C till +100°C

Observera

Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppar tillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® HYGIENIC SC

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® HYGIENIC SC							
53105300	1478524	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5	5
53105301	1478525	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7	5
53105302	1478526	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105303	1478527	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8	5
53105314	1478533	M 32 x 1,5	16 - 20	36	56.0	9	5
53105315	1478534	M 40 x 1,5	22 - 27	45	62.0	9	5

Senaste uppdatering (12.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® HYGIENIC SC

