


SKINDICHT® SR-SV-M

SKINDICHT® SR-SV-M, robust, metric cable gland for high temperatures, seawater-resistant and resistant to oils, acids and chemicals



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Temperaturbeständig

Fördelar

För höga temperaturer

Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier

Tålig mot havsvatten

Hög dragavlastning

Robust

Användningsområden

Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1

Specialkabelförskruvning med FKM-anti-kinkhylsa Vårt egenutvecklade FKM-koncept uppvisar inget åldrande även om det utsätts för temperaturer på +165 °C under en längre tid.

Maskin- och turbintillverkning

Kraftverksteknik

Laboratorium

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SR-SV-M

Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M

EMC-version tillgänglig vid förfrågan

Exempelbeskrivning:

SR-SV-M 20 / 11 / 7

20 = metrisk anslutningsgänga

11 = PG funktionsgänga

7 = fri öppning på tätningskonan

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera:

Installationsmått

finns i bilaga T21

Vid förfrågan:

Tillgänglig med lång anslutningsgänga

Material:

Material: förnicklad mässing

O-ring: FKM

Böjskydd: FKM

Skyddsklass:

IP 65

Temperaturområde:

-20°C till +165°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SR-SV-M

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Max passande storlek för installation (mm)	PG-gänga	Nyckelvidder (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Fri öppning F (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SR-SV-M									
52105820	M 20 x 1,5	5.5 - 7.0	28	11	22 / 20	56.0	6	7.0	25
52105830	M 20 x 1,5	7.5 - 9.0	28	11	22 / 20	56.0	6	9.0	25
52105840	M 20 x 1,5	7.5 - 9.0	32	13,5	22 / 22	61.5	6	9.0	25
52105850	M 20 x 1,5	8.5 - 11.0	32	13,5	22 / 22	61.5	6	11.0	25
52105860	M 20 x 1,5	10.5 - 13.0	32	13,5	22 / 22	61.5	6	13.0	25
52105870	M 20 x 1,5	11.0 - 13.0	35	16	24 / 24	66.5	6	13.0	10
52105880	M 20 x 1,5	12.0 - 15.0	35	16	24 / 24	66.5	6	15.0	10
52105890	M 25 x 1,5	13.5 - 15.0	40	21	30 / 30	79.0	7	15.0	10
52105900	M 25 x 1,5	15.5 - 17.0	46	21	30 / 30	79.0	7	17.0	10
52105910	M 25 x 1,5	16.5 - 19.0	46	21	30 / 30	79.0	7	19.0	10