


SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, metric nickel-plated brass cable with wide, variable clamping ranges, especially for thick walls

Info

Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Syresistent



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Speciellt för tjocka väggar
Maximal pålitlighet
Optimal dragavlastning
Brett, variabelt klämområde

Senaste uppdatering (06.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M-XL

Användningsområden

Med lång anslutningsgänga för användning med tjockare väggar

Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt

Kemisk industri

Mät- och styrteknik

Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera:

Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21

Material:

Material: Förnicklad mässing
Insats: Polyamid
Tätning: CR
O-ring: NBR

Skyddsklass:

IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde:

Dynamisk: -25 till +100 °C
Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® MS-M-XL

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® MS-M-XL							
53112005	1476738	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	32.0	12	100
53112015	1476739	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	38.0	12	50
53112025	1476748	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	41.0	12	50
53112035	1476749	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	42.5	12	25
53112045	1476752	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	51.5	15	25
53112055	1476761	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	54.5	15	10
53112065	1476762	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	60.5	15	5