


SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, brass cable gland with reducing seal insert, in areas where mechanical and chemical stability are critical

Info

SKINTOP® MSR-M 75 x 1,5 med innovativ dubbel lamellpackning för enklare montering av kablar med stora diametrar. Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!



-  God kemisk resistens
-  Korrosionsbeständig
-  Mekanisk resistens
-  Optimal dragavlastning
-  Syreresistent
-  Temperaturbeständig
-  Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

- Maximal pålitlighet
- Optimal dragavlastning
- Brett, variabelt klämområde

SKINTOP® MSR-M

Användningsområden

Med reduceringstättningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

Metrisk anslutningsgंगा enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Certifikat:	VDE-, UL- och DNV-godkännanden gäller upp till storlek M75x1,5
Material:	Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar IP 69 (M12 - M63) NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Temperaturområde:	Dynamisk: -25 till +100 °C Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® MSR-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® MSR-M							
53112100	1457022	M 12 x 1,5	2 - 5.0	16	26.5	6,5	100
53112110	1457023	M 16 x 1,5	2 - 7.0	20	33.0	7	100
53112120	1457024	M 20 x 1,5	5 - 10.0	24	37.0	8	50
53112130	1457025	M 25 x 1,5	6 - 13.0	29	38.5	8	25
53112140	1457026	M 32 x 1,5	7 - 15.0	36	45.5	9	25
53112150	1457027	M 40 x 1,5	15 - 23.0	45	48.0	9	10
53112160	1457028	M 50 x 1,5	22 - 29.0	54	55.5	10	5
53112170	1457030	M 63 x 1,5	28 - 39.0	67	61.3	15	5
53112511	-	M 75 x 1,5	53 - 63.0	95	105.0	15	1
53112515	-	M 110 x 2	76 - 88.0	135	154.0	25	1

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16