

SKINDICHT® SE-M utan E+D

SKINDICHT® SE-M without E+D, angular cable outlet for missing connection thread and high mechanical load, can be combined



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Utrymmeskrav



Kontaktdonsenhet med standardkåpa



Temperaturbeständig

Fördelar

Kombination av olika slangförskruvningar är möjliga

Korrosionsbeständig

Enkel att montera

Helt säker kabelgenomföring

Låg övergripande höjd

Användningsområden

Vinkelförskruvningen med fläns kan kombineras med alla förskruvningar (inklusive O-ring), t.ex. dragavlastning, böjskydd och slangförskruvningar

Hög mekanisk hållfasthet

När det inte finns någon anslutningsgंगा

Design

M20 x 1,5 - M25 x 1,5 med 2 skruvhål

M32 x 1,5 med 4 skruvhål

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SE-M utan E+D

Övrigt

Kapslingsklassen är beroende av kombinationen med de aktuella specialskruvförbanden, men standardutförandet är minst IP 55. För kombination med andra SKINDICHT®- eller SKINTOP®-förskruvningar, föreslår vi vår SKINDICHT® SE-M utan tätningssring med infasning (E) och tryckskruv (D).

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Material:	Material: gjutlegering i zink, grå, O-ring: NBR
Skyddsklass:	IP 55
Temperaturområde:	-20 °C till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SE-M utan E+D

Art nr	Benämning/storlek	Höjd (mm)	Total bredd (mm)	Längd (mm)	Förp.
SKINDICHT® SE-M utan E+D					
52108001	M 20 x 1,5	31.0	42.0	42.0	10
52108011	M 25 x 1,5	40.0	60.0	60.0	5
52108021	M 32 x 1,5	51.5	66.0	76.0	1