

SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, angular cable outlet, incised sealing ring as a seal, for missing connection thread and high mechanical load



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Utrymmeskrav



Kontaktdonsenhet med standardkåpa



Temperaturbeständig

Fördelar

Tätad med infasad packning
Korrosionsbeständig
Enkel att montera
Helt säker kabelgenomföring
Låg övergripande höjd

Användningsområden

Hög mekanisk hållfasthet
När det inte finns någon anslutningsgंगा

Design

M20 x 1,5 - M25 x 1,5 med 2 skruvhål
M32 x 1,5 med 4 skruvhål
Med tätningsring med infasning

SKINDICHT® SE-M

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material:

Material: gjutlegering i zink, grå,

Tryckskruv: förnicklad mässing

Tätningring med infasning: CR / NBR

O-ring: NBR

Skyddsklass:

IP 55

Temperaturområde:

-20 °C till +80 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SE-M

Art nr	Benämning/storlek	Tätningsring med skåra ØF (mm)	Total höjd (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Total bredd (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SE-M							
52108000	M 20 x 1,5	4/7/10/13	31	20	49.2	42.0	10
52108010	M 25 x 1,5	8,5/11,5/14,5/17,5	40	25	68.2	60.0	5
52108020	M 32 x 1,5	16/19/22/25	51,5	32	84.2	66.0	1