

SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK polyamidförskruvning. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från framsidan.

Info

Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högfölexibel montering. Tryck fast - vrid till vänster - vrid till höger - färdigt. Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.

I praktisk väska, se SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BXXX



God kemisk resistens



Brett kabelomfång



Monteringstid



Temperaturbeständig



UV-beständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Färre delar, kontramutter behövs inte

Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet

Enkel, fri montering i valfri position

Vibrationsskydd

Det behövs ingen gänga i kapslingen

Senaste uppdatering (11.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK

Användningsområden

Automation
Solcellsapplikationer
Tillverkning av apparatskåp
Mät-, styr- och elektriska applikationer
Luftkonditioneringsteknik

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Inklusive

1 st demonteringsverktyg per förpackning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Färg:	Silvergrå (RAL 7001) Ljusgrå (RAL 7035) Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Material: special-polyamid Tätning: special-elastomer
Skyddsklass:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Temperaturområde:	Dynamisk: -20 till +100 °C Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® CLICK

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Hålstorlek (mm)	Nyckelvidder (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Väggdjocklek, S (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® CLICK ljusgrå									
53112692	1478457	CLICK 12	4.5 - 7.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112686	1478458	CLICK 16	5.0 - 9.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112687	1478459	CLICK 20	7.0 - 13.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112688	1478460	CLICK 25	9.0 - 17.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112694	1478461	CLICK 32	11.0 - 20.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK silvergrå									
53112921	1478462	CLICK 12	4.5 - 7.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112876	1478463	CLICK 16	5.0 - 9.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112877	1478464	CLICK 20	7.0 - 13.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112878	1478465	CLICK 25	9.0 - 17.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112922	1478466	CLICK 32	11.0 - 20.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK svart									
53112923	1478467	CLICK 12	4.5 - 7.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112882	1478468	CLICK 16	5.0 - 9.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112883	1478469	CLICK 20	7.0 - 13.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112884	1478470	CLICK 25	9.0 - 17.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112924	1478471	CLICK 32	11.0 - 20.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25

SKINTOP® CLICK

