


## SKINTOP® KR-M ATEX plus blå

SKINTOP® KR-M ATEX plus blue, metric plastic cable gland with high degree of protection and reducing seal insert, explosion-proof



Olja & Gas



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Tillförlitlighet



Variation av godkännanden och certifikat

### Fördelar

Hög skyddsklass  
 Köldbeständighet  
 Hög dragavlastning  
 Brett, variabelt klämområde  
 Permanent vibrationskydd

### Användningsområden

Med reduceringstätningssats för tätning av kablar med mindre yttre diameter

### Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423  
 Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

### Tekniska data

Senaste uppdatering (28.04.2024)  
 ©2024 Lapp Group - all rights reserved.  
 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>  
 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
 PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® KR-M ATEX plus blå

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment
Certifikat:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0027X
Färg:	Blå (RAL 5015)
Material:	Kropp: specialpolyamid Tätning: specialelastomer O-ring: NBR
Materialprov:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar
Temperaturområde:	-20°C till +80°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**SKINTOP® KR-M ATEX plus blå**

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Gänga M	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® KR-M ATEX plus blå							
54115405	KR-M 12 ATEX plus blå	2 - 4	12 x 1,5	15	30	8	50
54115415	KR-M 16 ATEX plus blå	4 - 6	16 x 1,5	19	34	8	50
54115425	KR-M 20 ATEX plus blå	5 - 10	20 x 1,5	25	38	9	50
54115435	KR-M 25 ATEX plus blå	6 - 13	25 x 1,5	30	40	10	25
54115445	KR-M 32 ATEX plus blå	9 - 15	32 x 1,5	36	47	10	25
54115455	KR-M 40 ATEX plus blå	16 - 23	40 x 1,5	46	52	10	10
54115465	KR-M 50 ATEX plus blå	22 - 29	50 x 1,5	55	62	12	5
54115475	KR-M 63 ATEX plus blå	29 - 39	63 x 1,5	66	71	12	5

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16