

## SKINTOP® ST-HF-M

Halogenfri plastförskruvning

SKINTOP® ST-HF-M, halogenfri förskruvning med metrisk gänga. Extremt flamhämmande och självslocknande. Maximal pålitlighet!

### Info

Förskruvning för tåg

Hazard Level: HL 3



Spårbundet



God kemisk resistens



Flamhämmande



Brett kabelomfång



Halogenfri



Variation av godkännanden och certifikat

### Fördelar

Maximal pålitlighet

Brandklassning enligt UL 94 V0

Helt halogenfri (inklusive tätningsmaterial)

Självslocknande, droppar inte

Permanent vibrationsskydd

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-HF-M

### Användningsområden

Tunnelbanor och tåg  
Överallt där det är viktigt med person- och sakvårdesskydd  
Publika byggnader  
Ventilationssystem  
Tunnelkonstruktion

### Standarder/Godkännanden

DIN EN 45545-2 (HL3)  
Glödtrådskontroll enligt EN 60695-2-1/1 +960 °C

### Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423  
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

### Tekniska data

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning |
| Observera:             | Monteringsmått och<br>åtdragningsmoment<br>se T21                            |
| Färg:                  | Ljusgrå (RAL 7035)<br>Black (RAL 9005), UV-resistent                         |
| Material:              | Material: Polyamid Tätning: Specialelastomer O-ring:<br>Specialelastomer     |
| Skyddsklass:           | IP 68 - 5 bar                                                                |
| Temperaturområde:      | Statisk: -40 till +100 °C<br>Dynamisk: -20 till +100 °C                      |

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**SKINTOP® ST-HF-M**

| Art nr                   | E-nummer | Benämning/storlek | Ø F mm  | Nyckelvidd (mm) | Total längd, C mm | Gängans längd, D (mm) | Antal / förp. |
|--------------------------|----------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| SKINTOP® ST-HF-M ljusgrå |          |                   |         |                 |                   |                       |               |
| 53111407                 | 1478493  | M 12 x 1,5        | 4 - 5,5 | 15              | 30.0              | 8                     | 100           |
| 53111417                 | 1478494  | M 16 x 1,5        | 4,5 - 9 | 19              | 34.0              | 8                     | 100           |
| 53111427                 | 1478495  | M 20 x 1,5        | 7 - 13  | 25              | 37.0              | 9                     | 100           |
| 53111437                 | 1478496  | M 25 x 1,5        | 9 - 17  | 30              | 40.0              | 10                    | 50            |
| 53111447                 | 1478497  | M 32 x 1,5        | 11 - 21 | 36              | 47.0              | 10                    | 25            |
| 53111457                 | 1478498  | M 40 x 1,5        | 19 - 28 | 46              | 52.0              | 10                    | 10            |
| 53111467                 | 1478499  | M 50 x 1,5        | 27 - 35 | 55              | 62.0              | 12                    | 5             |
| 53111477                 | 1478500  | M 63 x 1,5        | 34 - 45 | 66              | 71.0              | 12                    | 5             |
| SKINTOP® ST-HF-M svart   |          |                   |         |                 |                   |                       |               |
| 53111408                 | 1478558  | M 12 x 1,5        | 4 - 5,5 | 15              | 30.0              | 8                     | 100           |
| 53111418                 | 1478559  | M 16 x 1,5        | 4,5 - 9 | 19              | 34.0              | 8                     | 100           |
| 53111422                 | 1478560  | M 20 x 1,5        | 7 - 13  | 25              | 37.0              | 9                     | 100           |
| 53111438                 | 1478561  | M 25 x 1,5        | 9 - 17  | 30              | 40.0              | 10                    | 50            |
| 53111448                 | 1478562  | M 32 x 1,5        | 11 - 21 | 36              | 47.0              | 10                    | 25            |
| 53111458                 | 1478563  | M 40 x 1,5        | 19 - 28 | 46              | 52.0              | 10                    | 10            |
| 53111468                 | 1478564  | M 50 x 1,5        | 27 - 35 | 55              | 62.0              | 12                    | 5             |
| 53111478                 | 1478565  | M 63 x 1,5        | 34 - 45 | 66              | 70.0              | 12                    | 5             |