

## SKINTOP® ST-HF-M

Halogenfri plastförskruvning

SKINTOP® ST-HF-M, halogenfri förskruvning med metrisk gänga. Extremt flamhämmande och självslocknande. Maximal pålitlighet!

### Info

Förskruvning för tåg  
Hazard Level: HL 3



-  Spårbundet
-  God kemisk resistens
-  Flamhämmande
-  Brett kabelomfång
-  Halogenfri
-  Variation av godkännanden och certifikat

### Fördelar

Maximal pålitlighet  
Brandklassning enligt UL 94 V0  
Helt halogenfri (inklusive tätningmaterial)  
Självslocknande, droppar inte  
Permanent vibrationskydd

Senaste uppdatering (25.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-HF-M

### Användningsområden

Tunnelbanor och tåg  
Överallt där det är viktigt med person- och sakvårdesskydd  
Publika byggnader  
Ventilationssystem  
Tunnelkonstruktion

### Standarder/Godkännanden / Norm references / Approvals

DIN EN 45545-2 (HL3)  
Glödtrådskontroll enligt EN 60695-2-1/1 +960 °C

### Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423  
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Färg:	Ljusgrå (RAL 7035) Black (RAL 9005), UV-resistent
Material:	Material: Polyamid Tätning: Specialelastomer O-ring: Specialelastomer
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar
Temperaturområde:	Statisk: -40 till +100 °C Dynamisk: -20 till +100 °C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



## SKINTOP® ST-HF-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® ST-HF-M ljusgrå							
53111407	1478493	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111417	1478494	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111427	1478495	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111437	1478496	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111447	1478497	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111457	1478498	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111467	1478499	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111477	1478500	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-HF-M svart							
53111408	1478558	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111418	1478559	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111422	1478560	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111438	1478561	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111448	1478562	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111458	1478563	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111468	1478564	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111478	1478565	M 63 x 1,5	34 - 45	66	70.0	12	5

Senaste uppdatering (25.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16