






SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, metrisk förskruvning i polyamid med inbyggt böj- och knäckskydd, skyddar flexibla kablar i rörliga maskindelar.



-  Kompletterande automationskomponenter från Lapp
-  Brett kabelomfång
-  Maximalt skydd mot vibrationer
-  Optimal dragavlastning
-  Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
Kabelvård
Funktionell tillförlitlighet
För att skydda flexibla kablar

Användningsområden

Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
Handhållen enhet
Robotindustri
Ljus- och ljudapplikationer
Rörliga maskindelar

Standarder/Godkännanden

Senaste uppdatering (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M

UL File Nr. E79903

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

Version med reducerad packning för att täta kablar med mindre tvärsnitt SKINTOP® BSR-M vid förfrågan
SKINTOP® BS M ISO - versioner med extra lång anslutningsgänga, se tabell, inget DNV-godkännande

Tekniska data

| | |
|------------------------|--|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning |
| Observera: | Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21 |
| Vid förfrågan: | med reducerande tätningsspackning |
| Färg: | Silvergrå (RAL 7001) Ljusgrå (RAL 7035) Svart (RAL 9005), UV-beständig |
| Material: | Material: Polyamid Tätning: CR |
| Skyddsklass: | IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12 |
| Temperaturområde: | -20°C till +100°C |

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

| Art nr | Benämning/storlek | Ø F mm | Nyckelvidd (mm) | Total längd, C mm | Gångans längd, D (mm) | Antal / förp. |
|--|-------------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| SKINTOP® BS-M silvergrå | | | | | | |
| 53111600 | M 12 x 1,5 | 3,5 - 7 | 15 | 64.0 | 8 | 100 |
| 53111610 | M 16 x 1,5 | 4 - 10 | 19 | 86.0 | 8 | 100 |
| 53111620 | M 20 x 1,5 | 6 - 13 | 25 | 101.0 | 9 | 50 |
| 53111630 | M 25 x 1,5 | 8 - 17 | 30 | 125.0 | 10 | 25 |
| 53111640 | M 32 x 1,5 | 9 - 21 | 36 | 149.0 | 10 | 25 |
| SKINTOP® BS-M svart | | | | | | |
| 53111700 | M 12 x 1,5 | 3,5 - 7 | 15 | 64.0 | 8 | 100 |
| 53111710 | M 16 x 1,5 | 4 - 10 | 19 | 86.0 | 8 | 100 |
| 53111720 | M 20 x 1,5 | 6 - 13 | 25 | 101.0 | 9 | 50 |
| 53111730 | M 25 x 1,5 | 8 - 17 | 30 | 125.0 | 10 | 25 |
| 53111740 | M 32 x 1,5 | 9 - 21 | 36 | 149.0 | 10 | 25 |
| SKINTOP® BS-M ljusgrå | | | | | | |
| 53111800 | M 12 x 1,5 | 3,5 - 7 | 15 | 64.0 | 8 | 100 |
| 53111810 | M 16 x 1,5 | 4 - 10 | 19 | 86.0 | 8 | 100 |
| 53111820 | M 20 x 1,5 | 6 - 13 | 25 | 101.0 | 9 | 50 |
| 53111830 | M 25 x 1,5 | 8 - 17 | 30 | 125.0 | 10 | 25 |
| 53111840 | M 32 x 1,5 | 9 - 21 | 36 | 149.0 | 10 | 25 |
| SKINTOP® BS M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgånga) | | | | | | |
| 53017610 | M 16 x 1,5 ISO | 3,5 - 8 | 19 | 77.5 | 12 | 100 |
| 53017630 | M 20 x 1,5 ISO | 5 - 12 | 24 | 102.0 | 13 | 50 |
| 53017640 | M 25 x 1,5 ISO | 9 - 14 | 27 | 114.5 | 13 | 50 |
| SKINTOP® BS M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgånga) | | | | | | |
| 53017810 | M 16 x 1,5 ISO | 3,5 - 8 | 19 | 77.5 | 12 | 100 |
| 53017830 | M 20 x 1,5 ISO | 5 - 12 | 24 | 102.0 | 13 | 50 |
| 53017840 | M 25 x 1,5 ISO | 9 - 14 | 27 | 114.5 | 13 | 50 |

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® BS-M

