

## SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, polyamid förskruvning med inbyggt böjskydd. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från framsidan.

### Info

Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högflexibel montering. Tryck fast - vrid till vänster - vrid till höger - färdigt. Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.



God kemisk resistens



Värmebeständig



Mekanisk resistens



Monteringstid



Utrymmeskrav



Syresistent



Variation av godkännanden och certifikat

### Fördelar

Tillförlitligt böjskydd för att skydda kabeln

Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet

Det behövs ingen gänga i kapslingen

För att skydda flexibla kablar

Färre delar, kontramutter behövs inte

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® CLICK BS

### Användningsområden

Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1

Robotindustri

Rörliga maskindelar

Apparatkonstruktion

Ljus- och ljudapplikationer

### Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

### Inklusive

1 st demonteringsverktyg per förpackning

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg:

Silvergrå (RAL 7001)

Ljusgrå (RAL 7035)

Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material:

Material: special-polyamid

Tätning: special-elastomer

Skyddsklass:

IP 68 - 4 bar (M12)

IP 68 - 5 bar (M16 - M25)

IP 68 - 1 bar (M32)

Temperaturområde:

-20°C till +100°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® CLICK BS

| Art nr                      | Benämning/storlek | Ø F mm  | Hålstorlek (mm) | Nyckelvidder (mm) | Total längd, C mm | Gångans längd, D (mm) | Vägg tjocklek, S (mm) | Antal / förp. |
|-----------------------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| SKINTOP® CLICK BS ljusgrå   |                   |         |                 |                   |                   |                       |                       |               |
| 53112932                    | CLICK BS 12       | 3,5 - 7 | 12,3 (-0,2)     | 18.0 / 15.0       | 74.0              | 8                     | 1.0 - 4.0             | 50            |
| 53112888                    | CLICK BS 16       | 5 - 9   | 16,3 (-0,2)     | 22.0 / 19.0       | 94.0              | 8                     | 1.0 - 4.0             | 50            |
| 53112889                    | CLICK BS 20       | 7 - 13  | 20,3 (-0,2)     | 27.0 / 25.0       | 108.0             | 8                     | 1.0 - 4.0             | 25            |
| 53112890                    | CLICK BS 25       | 9 - 17  | 25,3 (-0,2)     | 32.0 / 30.0       | 127.0             | 8                     | 1.0 - 4.0             | 25            |
| 53112933                    | CLICK BS 32       | 11 - 20 | 32,3 (-0,2)     | 40.0 / 36.0       | 156.0             | 8                     | 1.0 - 4.0             | 25            |
| SKINTOP® CLICK BS silvergrå |                   |         |                 |                   |                   |                       |                       |               |
| 53112934                    | CLICK BS 12       | 3,5 - 7 | 12,3 (-0,2)     | 18.0 / 15.0       | 74.0              | 8                     | 1.0 - 4.0             | 50            |
| 53112906                    | CLICK BS 16       | 5 - 9   | 16,3 (-0,2)     | 22.0 / 25.0       | 94.0              | 8                     | 1.0 - 4.0             | 50            |
| 53112907                    | CLICK BS 20       | 7 - 13  | 20,3 (-0,2)     | 27.0 / 25.0       | 108.0             | 8                     | 1.0 - 4.0             | 25            |
| 53112908                    | CLICK BS 25       | 9 - 17  | 25,3 (-0,2)     | 32.0 / 30.0       | 127.0             | 8                     | 1.0 - 4.0             | 25            |
| 53112935                    | CLICK BS 32       | 11 - 20 | 32,3 (-0,2)     | 40.0 / 36.0       | 156.0             | 8                     | 1.0 - 4.0             | 25            |
| SKINTOP® CLICK BS svart     |                   |         |                 |                   |                   |                       |                       |               |
| 53112936                    | CLICK BS 12       | 3,5 - 7 | 12,3 (-0,2)     | 18.0 / 15.0       | 74.0              | 8                     | 1.0 - 4.0             | 50            |
| 53112909                    | CLICK BS 16       | 5 - 9   | 16,3 (-0,2)     | 22.0 / 19.0       | 94.0              | 8                     | 1.0 - 4.0             | 50            |
| 53112911                    | CLICK BS 20       | 7 - 13  | 20,3 (-0,2)     | 27.0 / 25.0       | 108.0             | 8                     | 1.0 - 4.0             | 25            |
| 53112912                    | CLICK BS 25       | 9 - 17  | 25,3 (-0,2)     | 32.0 / 30.0       | 127.0             | 8                     | 1.0 - 4.0             | 25            |
| 53112937                    | CLICK BS 32       | 11 - 20 | 32,3 (-0,2)     | 40.0 / 36.0       | 156.0             | 8                     | 1.0 - 4.0             | 25            |

## SKINTOP® CLICK BS

