

SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, polyamid förskruvning med inbyggt böjskydd. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från framsidan.

Info

Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högflexibel montering. Tryck fast - vrid till vänster - vrid till höger - färdigt. Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.



God kemisk resistens



Värmebeständig



Mekanisk resistens



Monteringstid



Utrymmeskrav



Syreresistent



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Tillförlitligt böjskydd för att skydda kabeln

Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet

Det behövs ingen gänga i kapslingen

För att skydda flexibla kablar

Färre delar, kontramutter behövs inte

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK BS

Användningsområden

Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1

Robotindustri

Rörliga maskindelar

Apparatkonstruktion

Ljus- och ljudapplikationer

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Inklusive

1 st demonteringsverktyg per förpackning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg:

Silvergrå (RAL 7001)

Ljusgrå (RAL 7035)

Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material:

Material: special-polyamid

Tätning: special-elastomer

Skyddsklass:

IP 68 - 4 bar (M12)

IP 68 - 5 bar (M16 - M25)

IP 68 - 1 bar (M32)

Temperaturområde:

-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® CLICK BS

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Hålstorlek (mm)	Nyckelvidder (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Vägg tjocklek, S (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® CLICK BS ljusgrå								
53112932	CLICK BS 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	18,0 / 15,0	74,0	8	1,0 - 4,0	50
53112888	CLICK BS 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	22,0 / 19,0	94,0	8	1,0 - 4,0	50
53112889	CLICK BS 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	27,0 / 25,0	108,0	8	1,0 - 4,0	25
53112890	CLICK BS 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	32,0 / 30,0	127,0	8	1,0 - 4,0	25
53112933	CLICK BS 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	40,0 / 36,0	156,0	8	1,0 - 4,0	25
SKINTOP® CLICK BS silvergrå								
53112934	CLICK BS 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	18,0 / 15,0	74,0	8	1,0 - 4,0	50
53112906	CLICK BS 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	22,0 / 25,0	94,0	8	1,0 - 4,0	50
53112907	CLICK BS 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	27,0 / 25,0	108,0	8	1,0 - 4,0	25
53112908	CLICK BS 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	32,0 / 30,0	127,0	8	1,0 - 4,0	25
53112935	CLICK BS 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	40,0 / 36,0	156,0	8	1,0 - 4,0	25
SKINTOP® CLICK BS svart								
53112936	CLICK BS 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	18,0 / 15,0	74,0	8	1,0 - 4,0	50
53112909	CLICK BS 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	22,0 / 19,0	94,0	8	1,0 - 4,0	50
53112911	CLICK BS 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	27,0 / 25,0	108,0	8	1,0 - 4,0	25
53112912	CLICK BS 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	32,0 / 30,0	127,0	8	1,0 - 4,0	25
53112937	CLICK BS 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	40,0 / 36,0	156,0	8	1,0 - 4,0	25

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® CLICK BS

