

## SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, förskruvning av polyamid med metrisk gänga, stort greppområde och bra dragavlastning. God oljebeständighet.

### Info

Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!

I praktisk väska, se SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX



God kemisk resistens



Brett kabelomfång



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Optimal dragavlastning



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

### Fördelar

Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet

Permanent vibrationsskydd

Brett, variabelt klämområde

Optimal dragavlastning

Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)

Senaste uppdatering (11.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-M

### Användningsområden

Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling  
Maskin- och maskinutrustningstillverkning  
Solceller  
Automation  
Offshore-plattformar, utrustning och skeppsvarv

### Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903  
GGVS: TÜ.EGG.020-95

### Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423  
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

### Övrigt

SKINTOP® ST(R) M ISO-versionerna har en extra lång anslutningsgänga  
Versionerna SKINTOP® ST(R) M ISO med lång anslutningsgänga, se tabellen, saknar DNV-godkännande

### Tekniska data

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning                       |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning                       |
| Observera:             | Monteringsmått och<br>åtdragningsmoment<br>se T21<br>Storlek M 40 x 1,5 till M 63 x 1,5 med O-ring |
| Färg:                  | Silvergrå (RAL 7001)<br>Ljusgrå (RAL 7035)<br>Svart (RAL 9005), UV-beständig                       |
| Material:              | Material: Polyamid<br>Tätning: CR                                                                  |
| Materialprov:          | GGVS: TÜ.EGG.020-95                                                                                |
| Skyddsklass:           | IP 66<br>IP 68 - 5 bar<br>IP 69<br>NEMA Type 1, 12                                                 |
| Temperaturområde:      | Statisk: -40 till +100 °C<br>Dynamisk: -20 till +100 °C                                            |

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## SKINTOP® ST-M

| Art nr                                                          | E-nummer | Benämning/storlek | Ø F mm  | Nyckelvidd (mm) | Total längd, C mm | Gängans längd, D (mm) | Antal / förp. |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| SKINTOP® ST-M silvergrå                                         |          |                   |         |                 |                   |                       |               |
| 53111000                                                        | 1476701  | M 12 x 1,5        | 3,5 - 7 | 15              | 30.0              | 8                     | 100           |
| 53111010                                                        | 1476702  | M 16 x 1,5        | 4 - 10  | 19              | 34.0              | 8                     | 100           |
| 53111020                                                        | 1476703  | M 20 x 1,5        | 6 - 13  | 25              | 37.0              | 9                     | 100           |
| 53111030                                                        | 1476704  | M 25 x 1,5        | 8 - 17  | 30              | 40.0              | 10                    | 50            |
| 53111040                                                        | 1476705  | M 32 x 1,5        | 9 - 21  | 36              | 47.0              | 10                    | 25            |
| 53111050                                                        | 1476706  | M 40 x 1,5        | 16 - 28 | 46              | 52.0              | 10                    | 10            |
| 53111060                                                        | 1476707  | M 50 x 1,5        | 27 - 34 | 55              | 62.0              | 12                    | 5             |
| 53111070                                                        | 1476708  | M 63 x 1,5        | 34 - 45 | 66              | 71.0              | 12                    | 5             |
| SKINTOP® ST-M svart                                             |          |                   |         |                 |                   |                       |               |
| 53111200                                                        | 1476721  | M 12 x 1,5        | 3,5 - 7 | 15              | 30.0              | 8                     | 100           |
| 53111210                                                        | 1476722  | M 16 x 1,5        | 4 - 10  | 19              | 34.0              | 8                     | 100           |
| 53111220                                                        | 1476723  | M 20 x 1,5        | 6 - 13  | 25              | 37.0              | 9                     | 100           |
| 53111230                                                        | 1476724  | M 25 x 1,5        | 8 - 17  | 30              | 40.0              | 10                    | 50            |
| 53111240                                                        | 1476725  | M 32 x 1,5        | 9 - 21  | 36              | 47.0              | 10                    | 25            |
| 53111250                                                        | 1476726  | M 40 x 1,5        | 16 - 28 | 46              | 52.0              | 10                    | 10            |
| 53111260                                                        | 1476727  | M 50 x 1,5        | 27 - 34 | 55              | 62.0              | 12                    | 5             |
| 53111270                                                        | 1476728  | M 63 x 1,5        | 34 - 45 | 66              | 71.0              | 12                    | 5             |
| SKINTOP® ST-M ljusgrå                                           |          |                   |         |                 |                   |                       |               |
| 53111400                                                        | 1476711  | M 12 x 1,5        | 3,5 - 7 | 15              | 30.0              | 8                     | 100           |
| 53111410                                                        | 1476712  | M 16 x 1,5        | 4 - 10  | 19              | 34.0              | 8                     | 100           |
| 53111420                                                        | 1476713  | M 20 x 1,5        | 6 - 13  | 25              | 37.0              | 9                     | 100           |
| 53111430                                                        | 1476714  | M 25 x 1,5        | 8 - 17  | 30              | 40.0              | 10                    | 50            |
| 53111440                                                        | 1476715  | M 32 x 1,5        | 9 - 21  | 36              | 47.0              | 10                    | 25            |
| 53111450                                                        | 1476716  | M 40 x 1,5        | 16 - 28 | 46              | 52.0              | 10                    | 10            |
| 53111460                                                        | 1476717  | M 50 x 1,5        | 27 - 34 | 55              | 62.0              | 12                    | 5             |
| 53111470                                                        | 1476718  | M 63 x 1,5        | 34 - 45 | 66              | 71.0              | 12                    | 5             |
| SKINTOP® ST M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgänga) |          |                   |         |                 |                   |                       |               |
| 53017010                                                        | 1476709  | M 16 x 1,5 ISO    | 3,5 - 8 | 19              | 40.0              | 12                    | 100           |
| 53017030                                                        | 1476710  | M 20 x 1,5 ISO    | 5 - 12  | 24              | 45.0              | 13                    | 100           |
| 53017040                                                        | 1476719  | M 25 x 1,5 ISO    | 9 - 14  | 27              | 47.0              | 13                    | 50            |
| SKINTOP® ST M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgänga)     |          |                   |         |                 |                   |                       |               |
| 53010000                                                        | -        | M 12 x 1,5 ISO    | 3,5 - 7 | 15              | 36.7              | 15                    | 100           |
| 53017210                                                        | 1476720  | M 16 x 1,5 ISO    | 3,5 - 8 | 19              | 40.0              | 12                    | 100           |
|                                                                 |          |                   |         |                 |                   |                       |               |

**SKINTOP® ST-M**

| Art nr   | E-nummer | Benämning/storlek | Ø F mm | Nyckelvidd (mm) | Total längd, C mm | Gängans längd, D (mm) | Antal / förp. |
|----------|----------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 53017230 | 1476729  | M 20 x 1,5 ISO    | 5 - 12 | 24              | 45.0              | 13                    | 100           |
| 53017240 | 1476737  | M 25 x 1,5 ISO    | 9 - 14 | 27              | 47.0              | 13                    | 50            |

**SKINTOP® ST-M**