

SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, förskruvning av polyamid med metrisk gänga, stort greppområde och bra dragavlastning. God oljebeständighet.

Info

Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!

I praktisk väska, se SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX



God kemisk resistens



Brett kabelomfång



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Optimal dragavlastning



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet

Permanent vibrationsskydd

Brett, variabelt klämområde

Optimal dragavlastning

Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

Användningsområden

Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Solceller
Automation
Offshore-plattformar, utrustning och skeppsvarv

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Design

Metrisk anslutningsgंगा enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

SKINTOP® ST(R) M ISO-versionerna har en extra lång anslutningsgंगा
Versionerna SKINTOP® ST(R) M ISO med lång anslutningsgंगा, se tabellen, saknar DNV-godkännande

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21 Storlek M 40 x 1,5 till M 63 x 1,5 med O-ring
Färg:	Silvergrå (RAL 7001) Ljusgrå (RAL 7035) Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Material: Polyamid Tätning: CR
Materialprov:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Skyddsklass:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Temperaturområde:	Statisk: -40 till +100 °C Dynamisk: -20 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® ST-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® ST-M silvergrå							
53111000	1476701	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111010	1476702	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111020	1476703	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111030	1476704	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111040	1476705	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111050	1476706	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111060	1476707	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111070	1476708	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M svart							
53111200	1476721	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111210	1476722	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111220	1476723	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111230	1476724	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111240	1476725	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111250	1476726	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111260	1476727	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111270	1476728	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M ljusgrå							
53111400	1476711	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111410	1476712	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111420	1476713	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111430	1476714	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111440	1476715	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111450	1476716	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111460	1476717	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111470	1476718	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgänga)							
53017010	1476709	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100
53017030	1476710	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017040	1476719	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50
SKINTOP® ST M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgänga)							
53010000	-	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15	100
53017210	1476720	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100

SKINTOP® ST-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
53017230	1476729	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017240	1476737	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50

SKINTOP® ST-M