

SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, increased oil-resistant plastic cable gland with permanent vibration protection and reducing seal insert

Info

Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!



-  Brett kabelomfång
-  Maximalt skydd mot vibrationer
-  Mekanisk resistens
-  Monteringstid
-  Optimal dragavlastning
-  Temperaturbeständig
-  Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet
 Permanent vibrationsskydd
 Brett, variabelt klämområde
 Optimal dragavlastning
 Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)

Senaste uppdatering (24.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

Användningsområden

Med reduceringstättningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter

Standarder/Godkännanden / Norm references / Approvals

UL File Nr. E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

SKINTOP® ST(R) M ISO-versionerna har en extra lång anslutningsgänga

Versionerna SKINTOP® ST(R) M ISO med lång anslutningsgänga, se tabellen, saknar DNV-godkännande

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21 Storlek M 40 x 1,5 till M 63 x 1,5 med O-ring
Färg:	Silvergrå (RAL 7001) Ljusgrå (RAL 7035) Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Material: Polyamid Tätning: CR
Materialprov:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Skyddsklass:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Temperaturområde:	Statisk: -40 till +100 °C Dynamisk: -20 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® STR-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® STR-M silvergrå							
53111100	1458688	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111110	1458689	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111120	1458690	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111130	1458691	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111140	1458692	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111150	1458693	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111160	1458694	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111170	1458695	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M svart							
53111300	1458704	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111310	1458705	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111320	1458706	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111330	1458707	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111340	1458708	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111350	1458709	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111360	1458710	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111370	1458711	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M ljusgrå							
53111500	1458696	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111510	1458697	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111520	1458698	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111530	1458699	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111540	1458700	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111550	1458701	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111560	1458702	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111570	1458703	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgånga)							
53017110	-	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017130	-	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100
53017140	-	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50
SKINTOP® STR M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgånga)							
53017310	-	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017330	-	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100

Senaste uppdatering (24.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16



SKINTOP® STR-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
53017340	-	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50

Senaste uppdatering (24.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

