

## SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces for use in product zone

### Info

Ny: Finns i storlekar upp till M40x1,5

Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig

Inga glipor eller håligheter - så ingen risk för kontaminering i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter



Livsmedelsindustrin



God kemisk resistens



Brett kabelomfång



Mekanisk resistens



Temperaturbeständig

### Fördelar

Slät design lätt att rengöra

Släta ytor och inga kanter förebygger ansamling av vätskor och bildande av mikroorganismer

### Användningsområden

Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter

För användning i produktzon

Läkemedelsindustri

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

### Standarder/Godkännanden

EHEDG (TYPE EL Class I AUX) Designkriterier för hygieniska maskiner, apparater och komponenter  
ECOLAB®  
Industristandard inom området professionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion  
FDA 21 CFR 177.2600  
Speciell tätningsspackning för livsmedelsindustrin i USA  
DIN EN 1672-2  
Riktlinjer vid maskinkonstruktion  
DIN EN ISO 14159  
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery  
NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

### Design

Material och form ger en enkel och säker rengöring  
Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet  
En komplett montering enkelt från utsidan  
Metrisk anslutningsgånga enligt EN 60423  
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

### Övrigt

Installationsnyckel för mycket hög packningstäthet på begäran

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Certifikat:	UL-godkännande för storlekar M32x1,5 och M40x1,5 förbereds
Material:	Material: Rostfritt stål – V4A (1.4404/316L) Insats: Polyamid Tätning: FKM
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Temperaturområde:	-20°C till +100°C

### Observera

Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.  
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® HYGIENIC							
53105100	1478516	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5	5
53105110	1478517	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7	5
53105120	1478518	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105130	1478519	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8	5
53105140	-	M 32 x 1,5	16 - 20	36	56.0	9	5
53105141	-	M 40 x 1,5	22 - 27	45	62.0	9	5
SKINTOP® HYGIENIC-R							
53105200	1478520	M 12 x 1,5	3 - 4,5	16	38.4	6,5	5
53105210	1478521	M 16 x 1,5	4,5 - 7	20	41.4	7	5
53105220	1478522	M 20 x 1,5	7 - 10	24	46.4	8	5
53105230	1478523	M 25 x 1,5	9 - 12,5	29	48.9	8	5
53105240	-	M 32 x 1,5	12,5 - 16,5	36	56.0	9	5
53105142	-	M 40 x 1,5	18 - 23	45	62.0	9	5

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**

