

SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adapter, möjliggör enkel övergång från metrisk yttergånga till PG-innergånga



Mekanisk resistens



Robust

Fördelar

Möjliggör en enkel övergång från en metrisk yttergånga till en PG-innergånga.

Tål temperaturer upp till +200 °C.

Tillgänglig för gängstorlekar upp till PG42 respektive M63.

Form A i räfflat utförande för enkel införing av adaptern även i oljig miljö; Form B i jämn utförande.

Artikelnummer som slutar med "LF" är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produkttegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

För applikationer där olika gängor används.

Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Lämplig för utomhusanvändning.

Design

Metrisk anslutningsgånga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Vid förfrågan:

med o-ring

Material:

Förnicklad mässing

Temperaturområde:

-60 °C till +200 °C

Observera

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MA-M/PG

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® MA-M/PG

Art nr	E-nummer	Gänga, hane M1	Gänga, hona PG	Antal / förp.
SKINDICHT® MA-M / PG				
52104200	1476781	16 x 1,5	7	100
52104210	1476782	20 x 1,5	9	50
52104220	1476783	25 x 1,5	11	50
52104230	1476784	25 x 1,5	13,5	50
52104240	1476785	25 x 1,5	16	50
52104250	1476786	32 x 1,5	16	25
52104260	1476787	32 x 1,5	21	25
52104270	-	40 x 1,5	21	25
52104280	1476788	50 x 1,5	29	10
52104290	1476789	63 x 1,5	36	10
52104300	1476790	63 x 1,5	42	10
52104220LF	-	25 x 1,5	11	50
52104230LF	-	25 x 1,5	13,5	50
52104240LF	-	25 x 1,5	16	50
52104250LF	-	32 x 1,5	-	25
52104260LF	-	32 x 1,5	21	25
52104270LF	-	40 x 1,5	21	25
52104280LF	-	50 x 1,5	29	10
52104290LF	-	63 x 1,5	36	10
52104300LF	-	63 x 1,5	42	10