

SKINDICHT® BL-M FKM

SKINDICHT® BL-M, blindplugg i mässing med FKM O-ring för förslutning av förtillverkade gängade hål, montering med skruvmejsel



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Värmebeständig



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

Tål temperaturer upp till +200 °C.

Enkel montering med spårskruvmejsel.

Artikelnummer som slutar med "LF" är blyfria produktalternativ med i övrigt samma egenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Senaste uppdatering (22.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M FKM

Användningsområden

För stängning av ett metriskt gänghål i kapslingen.
Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Produktegenskaper

Montering med skruvmejsel

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Material:	Kropp: förnicklad mässing O-ring: FKM
Skyddsklass:	IP66 IP 68 - 10 bar
Temperaturområde:	-20°C till +200°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® BL-M FKM

Art nr	Benämning/storlek	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
52123100	M12x1,5	7.5	5	14.0	50
52123110	M16x1,5	8.0	5	18.0	50
52123120	M20x1,5	9.5	6	22.0	50
52123130	M25x1,5	11.0	7	28.0	50
52123140	M32x1,5	12.0	8	35.0	25
52123150	M40x1,5	13.0	9	44.0	25
52123160	M50x1,5	15.0	9	54.0	5
52123170	M63x1,5	16.0	10	70.0	5
Variant i blyfri mässing					
52123100LF	M12x1,5	7.5	5	14.0	50
52123110LF	M16x1,5	8.0	5	18.0	50
52123120LF	M20x1,5	9.5	6	22.0	50
52123130LF	M25x1,5	11.0	7	28.0	50
52123140LF	M32x1,5	12.0	8	35.0	25
52123150LF	M40x1,5	13.0	9	44.0	25
52123160LF	M50x1,5	15.0	9	54.0	5
52123170LF	M63x1,5	16.0	10	70.0	5

Senaste uppdatering (22.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16