

SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, hexagonala blindpluggar i mässing för stängning av förgångade hål, monteras med blocknyckel



Korrosionsbeständig



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

Tål temperaturer upp till +100 °C.

Monterad O-ring möjliggör vattentät stängning av gäng-/genomföringshål och därmed en högre skyddsklass (upp till IP 68).

Simple assembly by using an open-end wrench.

Artikelnummer som slutar med "LF" är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produkttegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

För stängning av ett metriskt gänghål i kapslingen.

Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

Blindplugg i rostfritt stål vid förfrågan

SKINDICHT® BL-M hex.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Vid förfrågan:	Utrustad med O-ring i FKM (-20 °C till +200 °C)
Material:	Material: förnicklad mässing O-ring: NBR
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar
Temperaturområde:	-20 °C till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® BL-M hex.

Art nr	Benämning/storlek	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® BL-M hex.						
52103405	M 12 x 1,5	16	8.0	5	17.8	50
52103415	M 16 x 1,5	20	8.0	5	22.0	50
52103425	M 20 x 1,5	24	9.5	6	26.4	50
52103435	M 25 x 1,5	29	11.0	7	31.9	50
52103445	M 32 x 1,5	36	12.0	8	39.6	25
52103455	M 40 x 1,5	45	13.0	8	49.5	25
52103465	M 50 x 1,5	54	15.0	9	59.0	10
52103475	M 63 x 1,5	67	16.0	10	73.5	10
Variant i blyfri mässing						
52103405LF	M 12 x 1,5	16	8.0	5	17.8	50
52103415LF	M 16 x 1,5	20	8.0	5	22.0	50
52103425LF	M 20 x 1,5	24	9.5	6	26.4	50
52103435LF	M 25 x 1,5	29	11.0	7	31.9	50
52103445LF	M32x1,5	36	12.0	8	39.6	25
52103455LF	M40x1,5	45	13.0	8	49.5	25
52103465LF	M50x1,5	54	15.0	9	59.0	10
52103475LF	M63x1,5	67	16.0	10	73.5	10

Senaste uppdatering (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16