

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, blindpluggar i mässing för stängning av förgångade hål, monteras med skruvmejsel



Korrosionsbeständig



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

Tål temperaturer upp till +200 °C.

Enkel montering med spårskruvmejsel.

Artikelnummer som slutar med "LF" är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produkttegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

För stängning av ett metriskt gänghål i kapslingen.

Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Produktegenskaper

Montering med skruvmejsel

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Certifikat:	UL File E79903
Vid förfrågan:	Utrustad med O-ring i FKM (-20 °C till +200 °C)
Material:	Material: förnicklad mässing O-ring: NBR
Skyddsklass:	IP 54 IP 68 (with O-ring)
Temperaturområde:	Med O-ring: -20 °C till +100 °C Utan O-ring: -60 °C till +200 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® BL-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® BL-M						
52103100	1466051	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103110	1466053	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103120	1466055	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103130	1466057	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103140	1466059	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103150	1466061	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103160	1466063	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103170	1466065	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10
52103100LF	-	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103110LF	-	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103120LF	-	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103130LF	-	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103140LF	-	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103150LF	-	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103160LF	-	M50x1,5	15.0	9	54.0	10
52103170LF	-	M63x1,5	16.0	10	70.0	10
52103190LF	-	M75x1,5	17.0	11	80.0	1
SKINDICHT® BL-M med O-ring						
52103105	1466066	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103115	1466067	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103125	1466068	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103135	1466069	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103145	1466070	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103155	1466071	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103165	1466073	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103175	1466075	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10
52103105LF	-	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103115LF	-	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103125LF	-	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103135LF	-	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103145LF	-	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103155LF	-	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103175LF	-	M63x1,5	16.0	10	70.0	10
52103195LF	-	M75x1,5	17.0	11	80.0	1



SKINDICHT® BL-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
52103190	-	M 75 x 1,5	17.0	11	80.0	1

SKINDICHT® BL-M

