


SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK, blind plug with innovative CLICK system, counter nut and thread not required, captive, simple, free assembly



Monteringstid



Robust



Tillförlitlighet

Fördelar

Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet

Enkel, fri montering i valfri position

Färre delar, kontramutter behövs inte

Det behövs ingen gänga i kapslingen

Användningsområden

Blindkontakt med innovativt CLICK-system för snabb installation i svåråtkomliga utrymmen. Perfekt lösning för att försluta förborrade hål som inte längre behövs.

Tillverkning av apparatskåp

Mät-, styr- och elektriska applikationer

Automation

Anläggningsteknik, maskintillverkning

Inklusive

1 st demonteringsverktyg per förpackning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK BLK

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg:

Ljusgrå (RAL 7035)

Material:

Material: special-polyamid

Tätning: special-elastomer

Skyddsklass:

IP 68 - 5 bar

Temperaturområde:

-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® CLICK BLK

Art nr	Benämning/storlek	Hålstorlek (mm)	Nyckelvidder (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Vägg tjocklek, S (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® CLICK BLK ljusgrå							
52109013	CLICK BLK 16	16,3 (-0,2)	14.0 / 22.0	28.5	8	1.0 - 4.0	50
52109014	CLICK BLK 20	20,3 (-0,2)	18.0 / 27.0	29.5	8	1.0 - 4.0	25
52109015	CLICK BLK 25	25,3 (-0,2)	22.0 / 14.0	30.5	8	1.0 - 4.0	25