

SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, metrisk kontramutter med "knivar" för bra jordning, av förnicklad mässing, lämplig för EMC-installationer



God kemisk resistens



Mekanisk resistens

Fördelar

Optimal kontaktering av en ytbehandlad kapsling för skydd mot elektromagnetiska störningar och för potentialutjämning. Kontakt uppnås när kontramuttern dras åt och dess skärkanter penetrerar kapslingens beläggning.

Tål temperaturer upp till +200 °C.

Lämplig för alla metrisk förskruvningar i jordnings- och EMC-applikationer

Artikelnummer som slutar med "LF" är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produkttegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

För användning på insidan av lackerade, eloxerade eller pulverbelagda hus.

Kan användas med metrisk SKINTOP® och SKINDICHT® förskruvningar för applikationer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.

Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Material:

Förnicklad mässing

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SM-PE-M

Temperaturområde:

-60°C till +200°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SM-PE-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Tjocklek (mm)	Nyckelvidd (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SM-PE-M						
52103300	1460673	M 12 x 1,5	4.7	15	17.3	100
52103310	1460676	M 16 x 1,5	4.7	19	21.9	100
52103320	1460677	M 20 x 1,5	4.7	24	27.7	100
52103330	1460678	M 25 x 1,5	5.2	30	34.6	50
52103340	1460679	M 32 x 1,5	5.7	36	41.5	50
52103350	1460680	M 40 x 1,5	6.5	46	53.1	25
52103360	1460681	M 50 x 1,5	6.5	60	69.3	10
52103370	1460682	M 63 x 1,5	7.0	70	80.8	10
52103371	1460684	M 75 x 1,5	8.0	85	95.0	1
52103372	1460686	M 90 x 2	10.0	102	114.0	1
52103373	1460690	M 110 x 2	12.0	124	135.0	1