

SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, metrisk kontramutter för genomgående hål eller tunnväggiga kapslingar.

Info

Även tillgänglig i blyfri version - dessa har ändelsen "LF" i slutet av respektive artikelnummer



God kemisk resistens



Mekanisk resistens

Användningsområden

Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kapslingar med tunna väggar

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Material:

Förnicklad mässing

Temperaturområde:

-60 °C till +200 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SM-M

under Prisinformation.

SKINDICHT® SM-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Tjocklek (mm)	Nyckelvidd (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SM-M						
52102998	-	M 6 x 1	3.2	10	11.1	50
52102997	-	M 8 x 1	4.0	13	14.4	50
52102999	-	M 10 x 1	5.0	17	19.1	50
52103000	1460635	M 12 x 1,5	3.0	15	16.5	100
52103010	1460637	M 16 x 1,5	3.0	19	20.9	100
52103020	1460639	M 20 x 1,5	3.5	24	26.4	100
52103030	1460641	M 25 x 1,5	4.0	30	33.0	100
52103040	1460643	M 32 x 1,5	4.0	36	39.6	100
52103050	1460645	M 40 x 1,5	5.0	46	50.6	50
52103060	1460647	M 50 x 1,5	5.0	60	65.0	50
52103070	1460649	M 63 x 1,5	5.0	70	77.0	25
52103071	1460651	M 75 x 1,5	8.0	85	95.0	1
52103072	1460653	M 90 x 2	10.0	102	114.0	1
52103073	1460671	M 110 x 2	12.0	124	135.0	1
SKINDICHT® SM-M - Utförande i blyfri mässing						
52103000LF	1478543	M 12 x 1,5	3.0	15	16.5	100
52103010LF	1478544	M 16 x 1,5	3.0	19	20.9	100
52103020LF	1478545	M 20 x 1,5	3.5	24	26.4	100
52103030LF	1478546	M 25 x 1,5	4.0	30	33.0	100
52103040LF	1478547	M 32 x 1,5	4.0	36	39.6	100
52103050LF	1478548	M 40 x 1,5	5.0	46	50.6	50
52103060LF	1478549	M 50 x 1,5	5.0	60	65.0	50
52103070LF	1478550	M 63 x 1,5	5.0	70	77.0	25