

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, halogen-free counter nuts, extremely flame-retardant, self-extinguishing, no dripping, for public buildings



Halogenfri



Monteringstid



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Halogenfri
Brandklassning enligt UL 94 V0
Självlocknande, droppar inte

Användningsområden

Flygplatser
Tunnelkonstruktion
Tunnelbanor
Publika byggnader

Design

Metrisk anslutningsgånga enligt DIN EN 60423
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

Används med SKINTOP® ST-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Färg:	Ljusgrå (RAL 7035)
Material:	Halogenfri polyamid enligt UL 94 V0
Temperaturområde:	Statisk: -40 till +100 °C Dynamisk: -20 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® GMP-HF-M

Art nr	Benämning/storlek	Nyckelvidd (mm)	Förp.
SKINTOP® GMP-HF-M			
53119200	M 12 x 1,5	17	100
53119210	M 16 x 1,5	22	100
53119220	M 20 x 1,5	27	100
53119230	M 25 x 1,5	34	100
53119240	M 32 x 1,5	41	100
53119250	M 40 x 1,5	50	25
53119260	M 50 x 1,5	60	25
53119270	M 63 x 1,5	75	25

Senaste uppdatering (23.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16