

SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, hexagonal förminskare som överbryggar storleksskillnaden mellan förskruvningens anslutningsgänga och gängat hål i en kapsling



Utrymmeskrav

Fördelar

Överbryggar storleksskillnader mellan anslutningsgänga på en förskruvning och gängade hål i en kapsling.
Ökar flexibiliteten vid val av förskruvning, eftersom valet inte är beroende av storleken på kapslingen gängade hål.
Monterad O-ring möjliggör en högre skyddsklass (IP) för förskruvningen tack vare den säkra tätningen till kapslingen.
Artikelnummer som slutar med "LF" är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produkttegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

För användning med en metrisk kabelförskruvning vars anslutningsgänga är mindre än det befintliga gängade hålet.
Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Vid förfrågan:

FKM O-ring

-20°C till +200°C

Material:

Material: förnicklad mässing

O-ring: NBR

Temperaturområde:

-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan

Senaste uppdatering (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MR-M hex.

efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® MR-M hex.

Art nr	Gänga, hane M1	Gänga, hona M2	Nyckelvidd (mm)	Ø A (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® MR-M hex.							
52101965	16 x 1,5	12 x 1,5	18	20.2	8.5	5,5	50
52101966	20 x 1,5	16 x 1,5	22	24.4	9.0	6	50
52101967	25 x 1,5	16 x 1,5	28	31.2	10.0	6,5	50
52101968	25 x 1,5	20 x 1,5	28	31.2	10.0	6,5	50
52101969	32 x 1,5	16 x 1,5	36	40.0	11.5	8	25
52101972	32 x 1,5	20 x 1,5	36	40.0	11.5	8	25
52101973	32 x 1,5	25 x 1,5	36	40.0	11.5	8	25
52101974	40 x 1,5	25 x 1,5	43	47.5	12.5	8,5	10
52101975	40 x 1,5	32 x 1,5	43	47.5	12.5	8,5	10
52101976	50 x 1,5	40 x 1,5	54	58.0	14.0	10	5
52101977	63 x 1,5	50 x 1,5	67	74.0	14.0	9,5	5
52101979	75 x 1,5	63 x 1,5	80	90.0	17.0	11	1
SKINDICHT® MR-M oförnicklad, hexagonal							
52006563	80 x 2	63 x 1,5	85	93.5	23.0	15	1
52101965LF	16 x 1,5	12 x 1,5	18	20.2	8.5	5,5	50
52101966LF	20 x 1,5	16 x 1,5	22	24.4	9.0	6	50
52101967LF	25 x 1,5	16 x 1,5	28	31.2	10.0	6,5	50
52101968LF	25 x 1,5	20 x 1,5	28	31.2	10.0	6,5	50
52101969LF	32 x 1,5	16 x 1,5	36	40.0	11.5	8	25
52101973LF	32 x 1,5	25 x 1,5	36	40.0	11.5	8	25
52101972LF	32 x 1,5	20 x 1,5	36	40.0	11.5	8	25
52101974LF	40 x 1,5	25 x 1,5	43	47.5	12.5	8,5	10
52101975LF	40 x 1,5	32 x 1,5	43	47.5	12.5	8,5	10
52101976LF	50 x 1,5	40 x 1,5	54	58.0	14.0	10	5
52101977LF	-	-	-	-	-	-	-

SKINDICHT® MR-M hex.

