

## SKINDICHT® R-M HYGIENIC

Inte bara rent, utan riktigt rent. Vår förminskare i rostfritt stål med hygienisk design, ECOLAB®- och NSF-certifiering samt en hög mekanisk och kemisk beständighet är perfekt för hygienkritiska områden. I kombination med våra SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M förskruvningar bildar den det perfekta teamet för kompensation av storleksskillnader.

### Fördelar

Hygienisk design med släta ytor och konturer utan hörn och kanter förhindrar att rester som vätskor och mikroorganismer ackumuleras och utgör en föroreningsrisk för livsmedelsmaskiner. Detta möjliggör en enkel, frekvent och säker produktrengöring. Överbryggar storleksskillnader mellan anslutningsgångar på en förskruvning och gängade hål i en kapsling. Ökar flexibiliteten vid val av förskruvning, eftersom valet inte är beroende av storleken på kapslingen gängade hål. Många livsmedels- och dryckescertifieringar för Europa och Nordamerika. Testad beständighet mot ECOLAB®-desinfektions- och rengöringsmedel.

### Användningsområden

För användning med metriska SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M förskruvningar, vars anslutningsgångar är mindre än det befintliga gängade hålet. Särskilt för hygienkritiska områden inom livsmedelsindustrin, där produkten ska installeras i produktzonen eller i den direkta produktionsmiljön för livsmedel. Även för användning i hygienkritiska områden inom kemisk- och läkemedelsindustri. Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

### Standarder/Godkännanden

FKM-sealing compliant acc. FDA 21 CFR 177.2600

### Design

Metrisk anslutningsgång enligt EN 60423  
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Färg:	Tätning: RAL 5015 (himmelsblå)
Material:	Material: Rostfritt stål - V4A (1.4404/316L) Tätning: FKM
Temperaturområde:	-20°C till 220°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**SKINDICHT® R-M HYGIENIC**

Art nr	Gänga, hane M1	Gänga, hona M2	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® HYGIENIC R-M							
52103596	16 x 1,5	12 x 1,5	20	15.5	7	22.8	5
52103597	20 x 1,5	12 x 1,5	24	17.5	8	26.8	5
52103598	20 x 1,5	16 x 1,5	24	17.0	8	26.8	5
52103599	25 x 1,5	16 x 1,5	29	18.0	8	31.8	5
52103600	25 x 1,5	20 x 1,5	29	18.0	8	31.8	5
52103601	32 x 1,5	20 x 1,5	36	21.0	9	39.6	5

Senaste uppdatering (15.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16