

SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN, genomföring för en eller flera kablar, med dragavlastning, för kablar i dimensioner 4-32 mm.



Optimal dragavlastning

Fördelar

Går att använda som en genomföring för flera kabelgångar
Dragavlastning

Användningsområden

Genomföring för kablar från 4 till 32 mm kabeldiameter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000879

ETIM 5.0 Class-Description: Genomföring

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000879

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Genomföringshylsa

Färg:

Svart

Material:

CR

Temperaturområde:

-30°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® DTN

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Metalltjocklek (mm)	Hål i kåpa Ø (mm)	Hylsa inre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® DTN						
52105020	DTN 1	4.0 - 9.0	2.5	16	9	50
52105030	DTN 2	7.0 - 12.0	2.5	19	12	50
52105040	DTN 3	12.0 - 17.5	2.5	25	18	50
52105050	DTN 4	18.0 - 23.0	2.5	32	25	25
52105060	DTN 5	25.0 - 29.0	3.0	38	32	25

Senaste uppdatering (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16