SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M, incised sealing rings, one seal for several clamping ranges, rings can be individually adapted to various cable diameters



Fördelar
En packning för flera kabeldiametrar
Enkel att skära ut de olika inskärningarna med hjälp av en kniv.

Användningsområden
Tätningsring med infasning till SKINDICHT® förskruvningar

Övrigt
Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Description: Tätningsring
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tätningsring
Färg:	Svart
Material:	CR
Temperaturområde:	-20 °C till +80 °C

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

SKINDICHT® E-M

Produktinformation

Art nr	Benämning/storlek	Yttre Ø x hål (mm)	Tjocklek (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® E-M				
52100620	E-M 12	10.0 x 5	5.0	250
52100621	E-M 16	13.8 x 3/6/9	5.5	250
52100622	E-M 20	17.6 x 4/7/10/13	6.0	250
52100623	E-M 25	22.6 x 8,5/11,5/14,5/17,5	7.5	100
52100624	E-M 32	29.6 x 16/19/22/25	9.5	100
52100625	E-M 40	37.6 x 23/26/29/32	12.0	50
52100626	E-M 50	47.6 x 30/33/36/39	12.0	50
52100627	E-M 63	60.6 x 36/39/42/45	14.0	50

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16