

SKINDICHT® JT PTFE metrisk

SKINDICHT® JT PTFE metric, sealing rings, suitable for foodstuffs, resistant to oil, water, alkaline solutions, acids, solvents etc



Livsmedelsindustrin



God kemisk resistens



Syresistent



Temperaturbeständig

Fördelar

Beständig mot olja, vatten, basiska lösningar, syror, lösningsmedel osv.
Lämplig för livsmedel

Användningsområden

PTFE tätningsskiva för SKINTOP® och SKINDICHT® förskruvningar

Övrigt

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

ETIM 5.0 Class-Description: Tättningsring

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tättningsring

Färg:

Vit

Material:

PTFE

Temperaturområde:

-120°C till +250°C

Kortvarigt: upp till +300°C

SKINDICHT® JT PTFE metrisk

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® JT PTFE metrisk

Art nr	Benämning/storlek	Inner-Ø (mm)	Tjocklek (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® JT PTFE metrisk					
53801030	M 12	12.1	2.0	16.6	100
53801040	M 16	16.1	2.0	21.1	100
53801050	M 20	20.1	2.0	27.5	100
53801060	M 25	25.1	3.0	33.4	50
53801070	M 32	32.1	3.0	40.3	50
53801080	M 40	40.2	3.0	51.5	25
53801090	M 50	50.2	3.0	61.6	25
53801100	M 63	63.2	3.0	73.9	25