


SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, steel washers, galvanized, between compression screw and adapter



Användningsområden

För användning mellan tryckskruv och adapter.

Övrigt

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000098

ETIM 5.0 Class-Description: Underläggsbricka

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000098

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Underläggsbricka

Material:

Stål, galvaniserat

Temperaturområde:

-60 °C till +200 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® U-M

Art nr	Benämning/storlek	Yttre Ø x inre Ø x tjocklek (mm)	Yttre Ø x inre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® U-M				
52100610	U-M 12	-	10.0 x 7.0	300
52100611	U-M 16	-	14.0 x 11.0	300
52100612	U-M 20	-	18.0 x 15.0	300
52100613	U-M 25	-	23.0 x 19.0	200
52100614	U-M 32	-	30.0 x 26.0	200
52100615	U-M 40	-	38.0 x 34.0	100
52100616	U-M 50	-	48.0 x 43.0	100
52100617	U-M 63	-	61.0 x 52.0	100
SKINDICHT® U-PG				
52010170	U 7	11.0 x 8.0 x 0.8	11.0 x 8.0	300
52010180	U 9	13.5 x 10.0 x 0.8	13.5 x 10.0	300
52010190	U 11	17.0 x 12.0 x 0.8	17.0 x 12.0	300
52010200	U 13,5	18.5 x 14.0 x 0.8	18.5 x 14.0	300
52010210	U 16	20.5 x 16.0 x 0.8	20.5 x 16.0	300
52010220	U 21	26.0 x 21.0 x 0.8	26.0 x 21.0	300
52010230	U 29	35.0 x 30.0 x 0.8	35.0 x 30.0	300
52010240	U 36	45.0 x 38.0 x 0.8	45.0 x 38.0	100