

SKINDICHT® O-ring NBR metrisk

SKINDICHT® O-ring NBR metrisk, tätningssring för säker tätning mot kåpan som skydd mot olja, damm och vatten, UV- och ozonbeständig



UV-beständig

Användningsområden

Extra tätning till gängsidan på slang- och kabelförskruvningar

Övrigt

O-ringar med tjocklek 1,5 mm rekommenderas för optimal tätning av adapter SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5
Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Description: Tätningssring
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tätningssring
Färg:	Svart
Material:	NBR
Temperaturområde:	-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT®O-ring NBR metrisk

Art nr	Benämning/storlek	Inner-Ø (mm)	Kabeltjocklek (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT®O-ring NBR metrisk				
53102001	M 12 x 1,5	9.0	1,5	100
53102000	M 12 x 2,0	9.0	2	100
53102010	M 16 x 2,0	13.0	2	100
53102021	M 20 x 1,5	17.0	1,5	100
53102020	M 20 x 2,0	17.0	2	100
53102030	M 25 x 2,0	22.0	2	100
53102040	M 32 x 2,0	28.0	2	50
53102050	M 40 x 2,0	36.0	2	50
53102060	M 50 x 2,0	46.0	2	25
53102070	M 63 x 2,0	57.0	2	25

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16