

SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, dammskydd för SKINTOP® med metrisk gänga. Kabeln trycks enkelt igenom dammskyddet vid installation.



Monteringstid



Optimal dragavlastning

Fördelar

Förhindrar att damm och smuts kommer in i kapslingen

Användningsområden

Dammskyddet läggs under kabelförskruvningens hattmutter

Används som skydd innan kabel installerats

Skydd av oanvända anslutningspunkter

Övrigt

Enkel att hantera, utan demontering - tryck igenom kabeln

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Färg:

Svart

Material:

PE-skum

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® SD-M

Art nr	Benämning/storlek	PL_DYN_DURCHMESSER	Höjd (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® SD-M				
54113100	SD-M 12	11.5	2.0	100
54113110	SD-M 16	15.0	2.0	100
54113120	SD-M 20	20.0	2.0	100
54113130	SD-M 25	25.0	2.0	50
54113140	SD-M 32	30.0	2.0	50
54113150	SD-M 40	40.0	2.0	25
54113160	SD-M 50	49.0	2.0	25
54113170	SD-M 63	58.0	2.0	25

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16