

SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, tryckskruv i förnicklad mässing, med gänga enligt EN 62444



Användningsområden

SKINDICHT® D-M tryckskruv med gänga enligt EN 62444.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000814

ETIM 5.0 Class-Description: Tryckskruv

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000814

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tryckskruv

Material:

Förnicklad mässing

Temperaturområde:

-60 °C till +200 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® D-M

Art nr	Benämning/storlek	Nyckelvidd (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® D-M			
52100600	M 12 x 1,5	12	100
52100601	M 16 x 1,5	16	100
52100602	M 20 x 1,5	20	100
52100603	M 25 x 1,5	25	50
52100604	M 32 x 1,5	32	25
52100605	M 40 x 1,5	40	25
52100606	M 50 x 1,5	50	10
52100607	M 63 x 1,5	65	10