

SKINDICHT® VENT INOX

SKINDICHT® VENT INOX, metriskt tryckutjämningselement och förslutningselement med litet platsbehov och hög luftgenomströmning

Info

Tryckutjämnande ventilationspluggar som ventilerar via membranteknologi



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Monteringstid



Utrymmeskrav



Tillförlitlighet



Kontaktdonsenhet med standardkåpa



Störningssignaler

Fördelar

Ventilationsystem för kapslingar

Förhindrar bildande av fukt i kapslingen

Ventilationsmembranen garanterar en problemfri och underhållsfri installation

Användningsområden

Belysningsteknik

Spårbundna applikationer

Senaste uppdatering (27.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® VENT INOX

Väderstationer
Tillverkning av apparatskåp och utrustning
Kapsling och kopplingslådor

Produktegenskaper

Ventilation och tryckutjämning i ett system
Utrymmesbesparande
Högt luftflöde

Standarder/Godkännanden / Norm references / Approvals

Optionsgodkänd enligt UL 508 A

Design

Luftflödesvärden: 100 mbar=0,4 l/min - Standardversion
Luftflödesvärden: 100 mbar=2,4 l/min - UL-version

Övrigt

Se datablad för ytterligare information

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Certifikat:	Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Övrigt:	Membran: Akryl - sampolymer
Material:	Rostfritt stål 303 O-ring - NBR
Skyddsklass:	Standard: IP66 / IP68 / IP69 UL: IP66 / IP67 / IP69
Temperaturområde:	-40 °C till +105 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



SKINDICHT® VENT INOX

Art nr	Benämning/storlek	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
Version utan UL-godkännande				
51730204	SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5	21.0	10	10
UL godkänd version				
51730205	SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus	21.0	10	10

Senaste uppdatering (27.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16