

SKINDICHT® VENT PA6

Pressure compensation element; M6-, M8- and M12-connecting thread; polyamide; black/light grey/silver grey; IP68; air quantity (max.): 3.5 L/min

SKINDICHT® VENT PA6, metriskt tryckutjämningsselement i plast, förslutningselement med litet platsbehov och hög luftgenomströmning

Info

Tryckutjämnande ventilationspluggar som ventilerar via membranteknologi



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Monteringstid



Utrymmeskrav



Tillförlitlighet



Kontaktdonsenhet med standardkåpa

Fördelar

Pressure compensation element that ensures the necessary pressure compensation when the housing is closed. This fully prevents the formation of moisture or condensate.

För artikelnamn med tillägg "PLUS" motsvarar klämområdet den närmaste högsta gängstorleken. Det utökade klämområdet gör det möjligt att föra in ledningar med en större diameter med konstant anslutningsgänga.

UL certification in accordance with the technical data (article dependent) allows the product to be used on the North American market.

SKINDICHT® VENT PA6

Användningsområden

Especially for closed housings where optimum ventilation is needed.
Good oil and chemical resistance.
Black variants are UV-resistant and therefore well suited for outdoor use.

Produktegenskaper

Ventilation och tryckutjämning i ett system
Utrymmesbesparande
Högt luftflöde

Standarder/Godkännanden

Optionsgodkänd enligt UL 508 A

Övrigt

Se datablad för ytterligare information

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Certifikat:	Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Övrigt:	Membran: Akryl - sampolymer
Färg:	Ljusgrå (RAL 7035) Black (RAL 9005), UV-resistant
Material:	Polyamid 6 - Standardversion Polyamid 66 - UL-Version Platt packning NBR - Standardversion O-Ring NBR - UL-version
Skyddsklass:	Standard: IP66 / IP68 / IP69 UL: IP66 / IP67 / IP69
Temperaturområde:	-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® VENT PA6

Art nr	Benämning/storlek	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
UL godkänd version				
51730201	SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK plus	17.3	10	25
51730203	SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY plus	17.3	10	25
Version utan UL-godkännande				
51730200	SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK	17.3	10	25
51730202	SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY	17.3	10	25