

SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, adapter, möjliggör enkel övergång från metrisk yttergänga till NPT-innergänga.



Monteringstid



Utrymmeskrav

Fördelar

Möjliggör enkel övergång från en metrisk yttergänga till en NPT-innergänga.

Tål temperaturer upp till +200 °C.

Tillgänglig för gängstorlekar upp till NPT1" resp. M40.

Artikelnummer som slutar med "LF" är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produkttegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

Adapter från metrisk yttre gänga till NPT inre gänga.

För applikationer där olika gängor används.

Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Lämplig för utomhusanvändning.

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Vid förfrågan:

med o-ring

Material:

Förnicklad mässing

Temperaturområde:

-60 °C till +200 °C

Observera

Senaste uppdatering (07.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MA-M/NPT

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® MA-M/NPT

Art nr	Gänga, hane M1	Gänga, hona NPT	Antal / förp.
SKINDICHT® MA-M / NPT			
54020100	16 x 1,5	1/2"	50
54020110	20 x 1,5	1/2"	50
54020120	25 x 1,5	1/2"	25
54020130	25 x 1,5	3/4"	25
54020140	32 x 1,5	1/2"	25
54020152	32 x 1,5	1"	25
54020153	40 x 1,5	1 1/4"	10