

SKINDICHT® SM-NPT INOX

SKINTOP® GMP-GL NPT



God kemisk resistens



Mekanisk resistens

Användningsområden

Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kapslingar med tunna väggar

Design

NPT gänga

Övrigt

Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Material:

Rostfritt stål

Temperaturområde:

-60 °C till +200 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SM-NPT INOX

Art nr	Benämning/storlek	Antal / förp.
52103500	NPT 1/2"	50
52103510	NPT 3/4"	50
52103520	NPT 1"	25
52103530	NPT 1 1/4"	10

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16