

SKINDICHT® SM-NPT

SKINTOP® SM-NPT, mässingsförnicklad kontramutter med NPT-gänga



God kemisk resistens



Mekanisk resistens

Användningsområden

Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kapslingar med tunna väggar

Design

NPT gänga

Övrigt

Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Material:

Förnicklad mässing

Temperaturområde:

-60 °C till +200 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SM-NPT

Art nr	Benämning/storlek	Antal / förp.
52103540	NPT 1/2"	50
52103550	NPT 3/4"	20
52103560	NPT 1"	20
52103570	NPT 1 1/4"	20
52103580	NPT 1 1/2"	10
52103590	NPT 2"	10