

SKINTOP® GMP-GL NPT

SKINTOP® GMP-GL NPT



Monteringstid



Temperaturbeständig

Fördelar

Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet

Användningsområden

För att låsa SKINTOP® förskruvningar i borrhål utan gänga

Design

NPT gänga

Tillgänglig utan krage

(utan stödkant för monteringsverktyg)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Färg:

Silvergrå (RAL 7001)

Ljusgrå (RAL 7035)

Svart (RAL 9005)

Material:

Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde:

-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL NPT

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® GMP-GL NPT

Art nr	Benämning/storlek	Tjocklek (mm)	Nyckelvidd (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® GMP-GL NPT silvergrå				
53019301	NPT 3/8"	5.0	22	100
53019311	NPT 1/2"	6.0	27	100
53019321	NPT 3/4"	7.0	36	100
53019331	NPT 1"	7.0	42	100
SKINTOP® GMP-GL NPT svart				
53019305	NPT 3/8"	5.0	22	100
53019315	NPT 1/2"	6.0	27	100
53019325	NPT 3/4"	7.0	36	100
53019335	NPT 1"	7.0	42	100
SKINTOP® GMP-GL NPT ljusgrå				
53019300	NPT 3/8"	5.0	22	100
53019310	NPT 1/2"	6.0	27	100
53019320	NPT 3/4"	7.0	36	100
53019330	NPT 1"	7.0	42	100

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktsvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16