

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, polyamide cable gland with conical NPT thread and wide, variable clamping ranges for optimum strain relief



God kemisk resistens



Maximalt skydd mot vibrationer



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Konisk NPT-gänga
Permanent vibrationsskydd
Optimal dragavlastning
Brett, variabelt klämområde
Maximal pålitlighet

Användningsområden

Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Automation
Enheter
Kåpor

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Senaste uppdatering (13.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

Design

NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® STR NPT har reducerad packning för tätning av kablar med mindre ytterdiameter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Färg:	Silvergrå (RAL 7001) Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Material: Polyamid Tätning: CR
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar
Temperaturområde:	Dynamisk: -20 till +100 °C Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® ST NPT silvergrå						
53016010	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15	100
53016030	NPT 1/2"	5 - 12	24	47.0	15	100
53016050	NPT 3/4"	13 - 18	33	53.0	15	50
53016060	NPT 1"	14 - 25	42	60.0	15	25
SKINTOP® ST NPT svart						
53016210	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15	100
53016230	NPT 1/2"	5 - 12	24	47.0	15	100
53016250	NPT 3/4"	13 - 18	33	53.0	15	50
53016260	NPT 1"	14 - 25	42	60.0	15	25
SKINTOP® STR NPT silvergrå						
53016110	NPT 3/8"	2 - 6	19	43.0	15	100
53016130	NPT 1/2"	4 - 9	24	47.0	15	100
53016150	NPT 3/4"	9 - 16	33	53.0	15	50
SKINTOP® STR NPT svart						
53016310	NPT 3/8"	2 - 6	19	43.0	15	100
53016330	NPT 1/2"	4 - 9	24	47.0	15	100
53016350	NPT 3/4"	9 - 16	33	53.0	15	50
SKINTOP® BS NPT silvergrå						
53016610	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80.5	15	100
53016630	NPT 1/2"	5 - 12	24	104.0	15	100
53016650	NPT 3/4"	13 - 18	33	133.0	15	50
SKINTOP® BS NPT svart						
53016810	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80.5	15	100
53016830	NPT 1/2"	5 - 12	24	104.0	15	100
53016850	NPT 3/4"	13 - 18	33	133.0	15	50

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

