


SKINTOP® HYGIENIC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces for use in product zone

Info

Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig

Inga glipor eller håligheter - så ingen risk för kontaminering i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter



Livsmedelsindustrin



God kemisk resistens



Brett kabelomfång



Mekanisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Slät design lätt att rengöra

Släta ytor och inga kanter förebygger ansamling av vätskor och bildande av mikroorganismer

Användningsområden

Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter

För användning i produktzon

Läkemedelsindustri

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC NPT

Standarder/Godkännanden

EHEDG (TYPE EL Class I AUX) Designkriterier för hygieniska maskiner, apparater och komponenter
ECOLAB®

Industristandard inom området professionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion

FDA 21 CFR 177.2600

Speciell tätningsspackning för livsmedelsindustrin i USA

NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

Material och form ger en enkel och säker rengöring

Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet

En komplett montering enkelt från utsidan

NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

Tekniska data

Material:	Material: Rostfritt stål – V4A (1.4404/316L) Insats: Polyamid Tätning: FKM
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Temperaturområde:	-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® HYGIENIC NPT

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Gångans längd, D (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Antal / förp.
SKINTOP® HYGIENIC NPT						
54114100	NPT 1/4"	4 - 6	7,2	16	39.5	5
54114110	NPT 3/8"	6,5 - 9	7,8	20	42.5	5
54114120	NPT 1/2"	9 - 12	8,4	24	47.0	5
54114130	NPT 3/4"	11,5 - 15,5	8,8	29	50.0	5
SKINTOP® HYGIENIC-R NPT						
54114200	NPT 1/4"	3 - 4,5	7,2	16	39.5	5
54114210	NPT 3/8"	4,5 - 7	7,8	20	42.5	5
54114220	NPT 1/2"	7 - 10	8,4	24	47.0	5
54114230	NPT 3/4"	9 - 12,5	8,4	29	50.0	5

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16