


SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces for use in product zone

Info

Nu med NSF/ANSI 169-certifiering: "for use in food zone non contact" (för kontaktfri användning inom livsmedelssektorn)



Livsmedelsindustrin



God kemisk resistens



Brett kabelomfång



Mekanisk resistens



Robust



Störningssignaler



Temperaturbeständig

Fördelar

Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd

Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar

Slät design lätt att rengöra

Släta ytor och inga kanter förebygger ansamling av vätskor och bildande av mikroorganismer

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

Användningsområden

EMC-jordning av skärmfläta
Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter
För användning i produktzon
Läkemedelsindustri

Standarder/Godkännanden

EHEDG (TYPE EL Class I AUX) Designkriterier för hygieniska maskiner, apparater och komponenter
ECOLAB®
Industristandard inom området professionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
FDA 21 CFR 177.2600
Speciell tätningsspackning för livsmedelsindustrin i USA
DIN EN 1672-2
Riktlinjer vid maskinkonstruktion
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

Material och form ger en enkel och säker rengöring
Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet
En komplett montering enkelt från utsidan
NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

Tekniska data

Observera:	Installationsmått finns i bilaga T21
Material:	Material: Rostfritt stål – V4A (1.4404/316L) Insats: Polyamid Tätning: FKM
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Temperaturområde:	-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Gångans längd, D (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Antal / förp.
54114300	NPT 1/4"	4 - 6	7,2	16	39.5	5
54114310	NPT 3/8"	6,5 - 9	7,8	20	42.5	5
54114320	NPT 1/2"	9 - 12	8,4	24	47.0	5
54114330	NPT 3/4"	11,5 - 15,5	8,8	29	50.0	5