



SKINTOP® INOX SC NPT

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständig förskruvning i rostfritt stål med slät yta, kompakt konstruktion och beständig mot havsvatten

Info

Kompakt design i syrafast rostfritt stål
Optimalt EMC-skydd



Livsmedelsindustrin



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Brett kabelomfång



Halogenfri



Mekanisk resistens



Störningssignaler



Temperaturbeständig

Fördelar

Jämna ytor - inga kanter
Kompakt design

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX SC NPT

Brett, variabelt klämområde
Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar

Användningsområden

EMC-jordning av skärmfläta
Läkemedelsindustri
Livsmedelsindustri (produktfri zon, stänkkzon)
Onshore- och offshore-applikationer
Buteljeringsfabriker och bryggerier

Standarder/Godkännanden

ECOLAB®
Industristandard inom området professionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
DIN EN 1672-2
Riktlinjer vid maskinkonstruktion
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Material:	Material: Rostfritt stål – V4A (1.4044/316L) Insats: Polyamid Tätning: Silikon O-ring: Silikon Halogenfri
Skyddsklass:	NEMA typ 1, typ 2, typ 4X, typ 6, typ 12 enligt UL50E IP 68 - 5 bar
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® INOX SC NPT

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
53806818	NPT 1/4"	4 - 7	16	37.8	15	5
53806819	NPT 3/8"	6 - 10	20	40.4	15	5
53806820	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	5
53806821	NPT 3/4"	9 - 17	29	46.2	15	5
53806822	NPT 1"	11 - 21	36	50.6	15	5
53806823	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	59.2	17	5
53806824	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	63.2	17	5