


SKINDICHT® SRE

SKINDICHT® SRE, PG cable gland with perfect seal with anti-kink protection, cable-protection strain relief & gentle cable clamping



Optimal dragavlastning



Tillförlitlighet



Störningssignaler

Fördelar

Perfekt tätning med böjskydd
 Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
 Kabelskyddande dragavlastning
 Varsam kabelåtdragning
 Hög skyddsklass

Användningsområden

Jordkabelförskruvning med extra kinkskydd. För användningsförhållanden där elektriska störningar kan uppträda.
 Rörliga maskindelar
 Transportörer och transportsystem
 Produktionslinjer
 Mät- och styrteknik

Design

PG-gänga

Övrigt

Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM

EMC-kontramutter, SKINDICHT® SM bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverbelagda hus

Exempel på identifiering av benämning: SRE 13.5 / 9 / 9 / 6 13.5 = tryckskruv PG 9 = PG anslutningsgänga 9 = fri bredd på

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SRE

tätningsskon 6 = fri bredd jordhylsa

Tekniska data

| | |
|------------------------|---|
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning |
| Observera: | Installationsmått finns i bilaga T21 |
| Vid förfrågan: | Tillgänglig med längre anslutningsgंगा |
| Material: | Material: förnicklad mässing Jordningshylsa: mässing Böjskydd, hylsa: CR/NBR O-ring: NBR |
| Skyddsklass: | IP 65 |
| Temperaturområde: | -20 °C till +80 °C |

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SRE

| Art nr | Benämning/storlek | Ytermantel Ø, min/max (mm) | Min/max innermantel Ø (mm) | Nyckelvidder (mm) | Total längd, C mm | Gångans längd, D (mm) | Antal / förp. |
|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| SKINDICHT® SRE | | | | | | | |
| 52010780 | 13,5/9/9/6 | 7,5 / 9 | 4,5 / 6 | 22.0 / 22.0 | 60.0 | 5,5 | 25 |
| 52010790 | 13,5/9/11/7 | 9 / 11 | 5,5 / 7 | 22.0 / 22.0 | 60.0 | 5,5 | 25 |
| 52010800 | 13,5/11/9/6 | 7,5 / 9 | 4,5 / 6 | 22.0 / 22.0 | 60.0 | 5,5 | 25 |
| 52010810 | 13,5/11/11/7 | 9 / 11 | 5,5 / 7 | 22.0 / 22.0 | 60.0 | 5,5 | 25 |
| 52005310 | 13,5/13,5/9/6 | 7,5 / 9 | 4,5 / 6 | 22.0 / 22.0 | 60.0 | 6,5 | 25 |
| 52005320 | 13,5/13,5/11/7 | 9 / 11 | 5,5 / 7 | 22.0 / 22.0 | 60.0 | 6,5 | 25 |
| 52010820 | 16/11/13/9 | 11 / 13 | 7 / 9 | 24.0 / 24.0 | 65.0 | 5,5 | 25 |
| 52010830 | 16/11/13/10 | 11 / 13 | 8 / 10 | 24.0 / 24.0 | 65.0 | 5,5 | 25 |
| 52010840 | 16/11/15/11 | 13 / 15 | 9 / 11 | 24.0 / 24.0 | 65.0 | 5,5 | 25 |
| 52010850 | 16/13,5/13/9 | 11 / 13 | 7 / 9 | 24.0 / 24.0 | 67.0 | 6 | 25 |
| 52010860 | 16/13,5/13/10 | 11 / 13 | 8 / 10 | 24.0 / 24.0 | 67.0 | 6 | 25 |
| 52010870 | 16/13,5/15/11 | 13 / 15 | 9 / 11 | 24.0 / 24.0 | 67.0 | 6 | 25 |
| 52005330 | 16/16/13/9 | 11 / 13 | 7 / 9 | 24.0 / 24.0 | 65.0 | 6,5 | 25 |
| 52005340 | 16/16/13/10 | 11 / 13 | 8 / 10 | 24.0 / 24.0 | 65.0 | 6,5 | 25 |
| 52005350 | 16/16/15/11 | 13,5 / 15 | 9 / 11 | 24.0 / 24.0 | 65.0 | 6,5 | 25 |
| 52010880 | 21/16/15/12 | 13,5 / 15 | 10 / 12 | 30.0 / 30.0 | 78.0 | 6,5 | 25 |
| 52010890 | 21/16/17/14 | 15 / 17 | 12 / 14 | 30.0 / 30.0 | 78.0 | 6,5 | 25 |
| 52010900 | 21/16/19/15 | 17 / 19 | 13 / 15 | 30.0 / 30.0 | 78.0 | 6,5 | 25 |
| 52010910 | 21/16/20/16 | 18 / 20 | 14 / 16 | 30.0 / 30.0 | 78.0 | 6,5 | 25 |
| 52005360 | 21/21/15/12 | 13 / 15 | 10 / 12 | 30.0 / 30.0 | 78.0 | 7 | 25 |
| 52005370 | 21/21/17/14 | 15 / 17 | 12 / 14 | 30.0 / 30.0 | 78.0 | 7 | 25 |
| 52005380 | 21/21/19/15 | 17 / 19 | 13 / 15 | 30.0 / 30.0 | 78.0 | 7 | 25 |
| 52005390 | 21/21/20/16 | 18 / 20 | 14 / 16 | 30.0 / 30.0 | 78.0 | 7 | 25 |
| 52005400 | 29/29/20/17 | 19 / 20 | 15 / 17 | 40.0 / 41.0 | 90.0 | 8 | 10 |
| 52005410 | 29/29/23/19 | 22 / 23 | 17 / 19 | 40.0 / 41.0 | 90.0 | 8 | 10 |
| 52005411 | 36/36/26/22 | 23,5 / 26 | 20 / 22 | 50.0 / 50.0 | 109.0 | 9 | 5 |
| 52005412 | 36/36/30/24 | 27 / 30 | 22 / 24 | 50.0 / 50.0 | 109.0 | 9 | 5 |
| 52003585 | 36/36/30/26 | 27 / 30 | 24 / 26 | 50.0 / 50.0 | 109.0 | 9 | 5 |
| 52005414 | 36/36/33/28 | 30 / 33 | 26 / 28 | 50.0 / 50.0 | 109.0 | 9 | 5 |
| 52023586 | 36/36/35/30 | 32 / 35 | 28 / 30 | 50.0 / 50.0 | 109.0 | 9 | 5 |

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16