


SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, robust PG nickel-plated brass cable gland with incised sealing ring for large cable diameters, high strain relief



Optimal dragavlastning



Robust

Fördelar

Med tätningssring med infasning för justering av flera kabeldiametrar

Hög dragavlastning

Robust

För kablar med stora yttre diametrar

Användningsområden

Kompakt förskruvning i förnicklad mässing för pålitlig dragavlastning, solid, för stora kabeldiametrar.

Design

PG-gänga

Övrigt

SKINDICHT® SHZ-XL liknar SKINDICHT® SHZ, men har en förlängd anslutningsgänga för tjocka väggar

Se SKINDICHT® EV för ytterligare tillbehör

Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera:

Installationsmått

Senaste uppdatering (15.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHZ

	finns i bilaga T21
Material:	Material: förnicklad mässing Tätning: CR O-ring: NBR
Skyddsklass:	IP 55
Temperaturområde:	-20°C till +80°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SHZ

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Max passande storlek för installation (mm)	Nyckelvidder (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SHZ								
52005590	-	PG 7	5 - 5	21	14.0 / 15.0	30.0	5	50
52005600	-	PG 9	5 - 8	25	17.0 / 17.0	34.0	6	50
52000930	1460672	PG 11	7 - 10	28	20.0 / 20.0	35.0	6	25
52000940	-	PG 13,5	7 - 13	32	22.0 / 22.0	40.0	6,5	25
52000950	1460674	PG 16	8 - 16	35	24.0 / 24.0	42.0	6,5	25
52000960	1460675	PG 21	11 - 20	46	30.0 / 30.0	47.0	7	25
52000970	-	PG 29	18 - 27	58	40.0 / 41.0	53.0	8	10
52000980	-	PG 36	24 - 35	70	50.0 / 50.0	61.0	9	10
52005610	-	PG 42	30 - 42,5	78	57.0 / 57.0	66.0	10	5
52005620	-	PG 48	36 - 47	86	64.0 / 64.0	68.0	10	5
SKINDICHT® SHZ-XL								
52023717	-	PG 9	5 - 8	25	17.0 / 17.0	43.0	10	50
52023718	-	PG 11	7 - 10	28	20.0 / 20.0	44.0	10	25
52023719	-	PG 13,5	7 - 13	32	22.0 / 22.0	48.5	10	25
52023720	-	PG 16	8 - 16	35	24.0 / 24.0	50.5	10	25
52024840	-	PG 21	11 - 20	46	30.0 / 30.0	55.0	11	25
52025530	-	PG 29	18 - 31	58	40.0 / 41.0	60.0	13	10
52023721	-	PG 36	24 - 35	70	50.0 / 50.0	67.0	13	10
52023722	-	PG 42	30 - 42,5	78	57.0 / 57.0	71.0	14	5
52023723	-	PG 48	36 - 47	86	64.0 / 64.0	73.0	14	5