




SKINDICHT® FL

SKINDICHT® FL, flat cable gland with internal conical contour, cable flange can be used universally mainly for large flat cables



Robust

Fördelar

Tätningprofilerna löser många problem

Flera flata och runda kablar går att föra in samtidigt

Tätningshylsorna trycks på kabeln genom den invändiga koniska konturen i kåpens övre del

Användningsområden

Kabelfläns för universell användning, huvudsakligen för stora flatkablar.

Hissar

Transportbandssystem

Kranar och transportsystem

Strömkedjor

Övrigt

Vid korrekt och professionell installation kan skyddsklass IP65 uppnås

För lämpliga flatkablar, se ÖLFLEX® LIFT F för inomhusapplikationer eller ÖLFLEX® CRANE F för utomhusapplikationer

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material:

Material: aluminium, special, obehandlad legering

Skruvor och fjäderbrickor: zinkpläterat stål

Tätning: NBR

Skyddsklass:

IP 65

Temperaturområde:

-20°C till +100°C

Senaste uppdatering (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® FL

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® FL

Art nr	Benämning/storlek	Längd kabelgenomföring x bredd i mm	Mått: L x B x H (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® FL				
52008010	FL 1	70 x 12 + 63 x 7	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008020	FL 2	49 x 4,5	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008030	FL 3	49 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5)	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008040	FL 4	63 x 12,0 (+0,2)	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008050	FL 5	70 x 12	45.0 x 35.0 x 95.0	1