

SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV VITON®, robust, vattentät PG förskruvning, beständig mot oljor och kemikalier







Optimal dragavlastning

Robust

Temperaturbeständig

Fördelar

För höga temperaturer
Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier
Vattentät
Hög dragavlastning
Robust

Användningsområden

Vattentät och temperaturbeständig förskruvning med konisk specialpackning i FKM
Tegelbruk
Avloppsreningsverk
Biltvättar

Övrigt

Exempel på identifiering av benämning: SHV-FKM 13.5 / 9 / 11 13.5 = tryckskruv PG 9 = PG anslutningsgänga 11 = fri bredd på tätningskon

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHV FKM

Observera:	Installationsmåtten finns i bilaga T21
Material:	Material: förnicklad mässing Tätningskon: FKM O-ring: FKM
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar
Temperaturområde:	-20 °C till +200 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

SKINDICHT® SHV FKM

Produktinformation

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SHV FKM						
52024934	SHV-FKM 7/7/5	3,8 - 4,8	14	26.0	5	50
54000015	SHV-FKM 9/9/6	4,8 - 5,8	17	28.5	6	50
52024935	SHV-FKM 9/9/7	5,8 - 6,8	17	28.5	6	50
52024936	SHV-FKM 11/11/7	5,8 - 6,8	20	31.0	6	25
52024937	SHV-FKM 11/11/9	6,8 - 8,8	20	31.0	6	25
52024970	SHV-FKM 13,5/9/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024968	SHV-FKM 13,5/11/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52024969	SHV-FKM 13,5/11/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024961	SHV-FKM 13,5/13,5/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52024962	SHV-FKM 13,5/13,5/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024971	SHV-FKM 16/11/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024973	SHV-FKM 16/13,5/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024964	SHV-FKM 16/16/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024965	SHV-FKM 16/16/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6,5	25
52024966	SHV-FKM 21/21/18	15,8 - 17,8	30	38.0	7	25
52024967	SHV-FKM 21/21/20	17,5 - 19,8	30	38.0	7	25
52024974	SHV-FKM 29/29/22	19,5 - 21,8	40	44.5	8	10

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16