


SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, brass cable gland with low-resistance screen contact and highly conductive, flexible EMC contact, easy to assemble



Optimal dragavlastning



Robust



Störningssignaler



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd

Lämplig för kablar med och utan inre mantel

Även lämplig för att fortsätta kabelskärmen till en annan anslutning

Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiameterar

Få installationsmoment, enkel att montera

Användningsområden

För EMC-kompatibel jordning av Cu-skärmväv

Telekommunikation

Industrimaskiner och fabriksteknik

Mät- och styrteknik

Automation

Design

PG-anslutningsgänga enligt DIN 40430

Senaste uppdatering (19.11.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC

Övrigt

EMC-kontramutter, SKINDICHT® SM bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverbelagda hus

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Material:	Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O- ring: NBR
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar
Temperaturområde:	Dynamisk: -25 till +100 °C Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® MS-SC

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Minsta Ø över flätan (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® MS-SC								
53112210	1460655	PG 9	3.0 - 8.0	4	17	29.0	6	50
53112220	1460656	PG 11	4.0 - 10.0	4	20	32.0	6	50
53112230	1460657	PG 13,5	5.0 - 12.0	4	22	34.0	6,5	25
53112240	1460658	PG 16	8.0 - 14.0	6	24	35.0	6,5	25
53112250	1460659	PG 21	11.0 - 18.0	8	30	40.0	7	25
53112260	1460660	PG 29	16.0 - 25.0	13	40	48.0	8	10
53112270	1460668	PG 36	19.0 - 32.0	16	50	62.0	15	5
SKINTOP® MS-SC XL								
53112310	1460670	PG 9	3.0 - 8.0	4	17	35.0	12	50
53112320	-	PG 11	4.0 - 10.0	4	20	38.0	12	50
53112330	-	PG 13,5	5.0 - 12.0	4	22	39.5	12	25
53112340	-	PG 16	8.0 - 14.0	6	24	40.5	12	25
53112350	-	PG 21	11.0 - 18.0	8	30	45.0	12	25
53112360	-	PG 29	16.0 - 25.0	13	40	52.0	15	10

Senaste uppdatering (19.11.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC

