


SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE, corrosion-resistant angle cable gland, easy to install, with incised sealing ring and completely safe cable entry



Korrosionsbeständig



Utrymmeskrav



Robust

Fördelar

Tätad med infasad packning
Korrosionsbeständig
Enkel att montera
Helt säker kabelgenomföring
Låg övergripande höjd

Användningsområden

Hög mekanisk hållfasthet
När det inte finns någon anslutningsgंगा

Design

PG 16 - 21 med 2 skruvhål
PG 29 - 36 med 4 skruvhål

Övrigt

I kombination med andra SKINDICHT® eller SKINTOP® skruvförband, erbjuder vi våra SKINDICHT® SE utan slitsad tätningsring (E) och tryckskruv (D)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SE

Klassificering ETIM 6:

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material:

Material: gjutlegering i zink, grå, Hammer Tone Finish

Tätningsring med infasning: CR

O-ring: NBR

Tryckskruv: förnicklad mässing

Skyddsklass:

IP 55

Temperaturområde:

-20°C till +80°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SE

Art nr	Benämning/storlek	Tätningsring med skåra ØF (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd (mm)	Total bredd (mm)	Total höjd (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SE							
52004130	PG 16	8/10,5/13,5/16	22	49.2	42.0	36.0	10
52004140	PG 21	11/15/18/20	28	68.1	60.0	52.5	10
52005430	PG 29	19/23/27/31	37	83.6	66.0	54.0	5
52004150	PG 36	25/28/31/35	47	99.6	85.0	73.0	1
SKINDICHT® SE utan E+D							
52024090	PG 16	-	-	42.0	42.0	36.0	10
52024100	PG 21	-	-	60.0	60.0	52.5	10
52024110	PG 29	-	-	76.0	66.0	54.0	5
52024120	PG 36	-	-	90.0	85.0	73.0	1